

HDMI-splitter med 2 portar - 60Hz

Produkt ID: ST122HD202



Denna 4K HDMI-splitter med 2 portar ansluter din HDMI-videokälla till två HDMI-skärmar samtidigt, utan att störa eller försämma videosignalen. Splittern har ett slitstarkt metallhölje som ger passiv kylning för tillförlitlig prestanda.

Denna HDMI-splitter har överföringsbandbredd på upp till 18 Gbit/s, är fullt kompatibel med HDMI 2.0-utrustning och stöder UHD-upplösningar på upp till 4096 x 2160 (4K) vid 60Hz. För mjukare video- och färgövergångar har splittern chroma subsampling på 4:4:4 så att varje pixel får sin egna unika färg.

Splittern stöder även HDR-bildbehandling, vilket ger en bättre luminositet än vad vanlig digital bildbehandling ger.

2-vägs HDMI-splittern stöder HDCP 2.2 och är bakåtkompatibel med 4K 30 Hz och 1080p-skärmar. Detta säkerställer att den fungerar med nästan alla HDMI-källor, eller målenheter som t.ex. datorer, Blu-ray-spelare, bildskärmar, tv-apparater och projektorer. Perfekt för digital skyltning när utrustningen varierar i lokalen.

1x2 HDMI-splittern erbjuder enkel plug-and-play-installation för problemfri konfiguration. Splittern sparar även tid genom att automatiskt passera EDID mellan videokällan och skärmen som är ansluten till port 1, vilket ser till att inbyggda inställningar som upplösning och uppdateringsfrekvens konfigureras ordentligt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Distribuera HDMI-video till flera bildskärmar i ett konferensrum för presentationer och möten
- Visa samma digitala skyltning på flera bildskärmar på olika platser i köpcentra, arenor eller sjukvårdsinrättningar.
- Dela samma bild till flera bildskärmar i butiker

Funktioner

- Enastående bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz och HDR
- Är bakåtkompatibel med i stort sett alla HDMI-enheter tack vare bred enhetskompatibilitet med stöd för HDCP 2.2.
- Problemfri installation med stöd för EDID-emulering och plug-and-play-funktion
- LÅNG RÄCKVIDD: Räckvidd upp till 5 m med en passiv HDMI-kabel; För längre avstånd finns aktiva HDMI-kablar eller HDMI-förlängare tillgängliga (säljs separat) för användning med denna HDMI-splitter vid dubbla TV-apparater/projektorer/monitorer/skärmar
- Stöd för 7.1 surroundljud inklusive Dolby® True HD och DTS HD Master Audio

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	2
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
Industristandarder	HDMI 2.0

Prestanda

Video Revision	HDMI 2.0
Maximal dataöverföringshastighet	18 Gbps
Maximal kabellängd	16.4 ft [5 m]

	Maximal digital upplösning	4096x2160 (4K) @ 60 Hz 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
	Connector B	2 - HDMI (19-stifts)
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström-LED 1 - LED-lampa för ingång 2 - LED-lampor för utgång
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.35
	Utpänning	5 DC
	Utström	1 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	5
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	20~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart

Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	5.5 oz [155.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.5 in [21.7 cm]
Package Width	6.1 in [15.4 cm]
Paketets höjd	2.3 in [5.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.5 oz [382.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI-delare
	1 - Universell strömadapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.