

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio

ID prodotto: ST122HD4K



Lo splitter HDMI 4K a 2 porte ST122HD4K consente di condividere due display o proiettori HDMI con un dispositivo con sorgente video/audio dotato di HDMI, ad esempio computer, lettore Blu-ray e decoder per TV via cavo.

Grazie al supporto di Ultra HD (4K), lo splitter HDMI assicura una eccezionale qualità delle immagini quattro volte superiore alle risoluzioni 1080p ad alta definizione a 30 Hz. Lo splitter 4K è inoltre compatibile all'indietro con le precedenti revisioni HDMI, supporta dispositivi con risoluzioni video HDMI 1080p/720p. Anche se attualmente il video 4K non è necessario, ST122HD4K garantisce di poter subito approfittare della tecnologia dei display di prossima generazione.

Consente di risparmiare tempo durante la configurazione dello splitter grazie all'emulazione EDID che garantisce la comunicazione delle impostazioni native quali la risoluzione e la velocità di aggiornamento tra la sorgente video e i display. L'emulazione EDID ottimizza la compatibilità con il display 4K garantendo una comoda installazione plug-and-play.

Realizzato in resistente alluminio, la custodia dello splitter HDMI è sufficientemente resistente da impedire che l'unità si muova o scivoli quando si spostano i cavi HDMI collegati. Inoltre, l'ingombro ridotto garantisce una facile integrazione in qualsiasi applicazione di pubblicità digitale.

ST122HD4K è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Riproduce il segnale HDMI 4K su due display HDMI diversi

- Utilizzato per la visualizzazione su display 4K con trasmissione della stessa sorgente video su più display
- Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali
- Utilizzato per visualizzare titoli di borsa o informazioni promozionali negli istituti finanziari
- Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa di strutture sanitarie

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 30Hz
- Supporta l'audio surround a 7.1 canali
- 2 uscite HDMI
- Resistente alloggiamento in alluminio
- Compatto
- Emulazione EDID

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	2
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI 1.4

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K)
	2560x1600
	1920x1200



	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1
<hr/>	
Connettore/i	
Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)
<hr/>	
Indicatori	
Indicatori LED	LED porta attiva
	LED alimentazione
<hr/>	
Alimentazione	
Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.35 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2 A
Tipo presa	H
Consumo energetico	10
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	
Colore	Nero
Lunghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
Larghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
Peso prodotto	6.4 oz [180 g]
<hr/>	

Informazioni
confezione

Package Length	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Peso spedizione (confezione)	15.2 oz [430 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Splitter HDMI a 2 porte
	adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

