

4K HDMI 2-poorts videosplitter - 1x2 HDMI-splitter met solide aluminiumbehuizing - 4K @ 30 Hz

Productcode: ST122HD4K



Met de ST122HD4K 2-poorts 4K HDMI-splitter kunt u twee HDMI-schermen of -projectors delen met een voor HDMI geschikte audio-/videobron, zoals een computer, Blu-ray-speler of kabel-tv set-topbox.

Door de ondersteuning van Ultra HD (4K) zorgt de HDMI-splitter voor een verbazingwekkende beeldkwaliteit, vier keer de resolutie van high-definition 1080p bij 30 Hz. De 4K splitter is ook neerwaarts compatibel met vorige HDMI revisies, en ondersteunt apparaten met een videoresolutie van 1080p / 720p HDMI. Zelfs als u momenteel nog geen 4K video nodig hebt, zorgt de ST122HD4K ervoor dat u nu al kunt profiteren van de schermtechnologie van morgen.

Bespaar tijd tijdens de installatie van uw splitter met EDID-emulatie, waardoor al uw native instellingen zoals resolutie en vernieuwingsfrequentie tussen uw videobron en schermen worden gezonden. EDID-emulatie zorgt maximale compatibiliteit met uw 4K-scherm, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

Gemaakt van massief aluminium is de HDMI-splitterbehuizing zwaar genoeg om te voorkomen dat het apparaat wegglijdt of -schuift als u de aangesloten HDMI-kabels bevestigt. Daarnaast zorgt de compactheid voor naadloze integratie in elke digitale reclameapplicatie.

De ST122HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geef een 4K HDMI-sigitaal weer op twee verschillende HDMI-schermen
- Presenteer 4K-schermen door hetzelfde videosigitaal naar meerdere schermen te zenden
- Toon bedrijfsinformatie of reclame op meerdere schermen in een winkelcentrum
- Gebruik het voor de weergave van een aandelenticker of reclame bij financiële instellingen
- Geef dezelfde informatie weer op meerdere schermen in wachtkamers van zorginstellingen

Eigenschappen

- Ondersteunt Ultra HD videoresoluties tot 4K @ 30Hz
- Ondersteunt 7.1 surround sound audio
- 2 HDMI-uitgangen
- Robuuste aluminiumbehuizing
- Compact
- EDID-emulatie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	2
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	HDMI 1.4

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K)
	2560x1600
	1920x1200



		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:		Ja
Audiospecificaties		7.1 surround sound
<hr/>		
Connector(en)		
Connector A		HDMI (19-polig)
Connector B		HDMI (19-polig)
<hr/>		
Indicatoren		
LED-indicatoren		LED voor actieve poort
		Voeding-LED
<hr/>		
Voeding		
Inclusief voedingsadapter		Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning		100 - 240 AC
Ingangsstroom		0.35 A
Uitgangsspanning		5 DC
Uitgangsstroom		2 A
Stekkertype		H
Vermogensopname		10
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
Kleur		Zwart
Lengte product		3.9 in [100 mm]
Breedte product		2.4 in [60 mm]
Hoogte product		0.6 in [14 mm]
Gewicht product		6.4 oz [180 g]
<hr/>		

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.2 oz [430 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poorts HDMI splitter
	universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

