

4K HDMI-video-splitter med 2 portar – 1x2 HDMI-splitter med hölje i solitt aluminium – 4K @ 30 Hz

Produkt ID: ST122HD4K



ST122HD4K 4K HDMI-splittern med 2 portar låter dig dela två HDMI-skärmar eller -projektorer med en HDMI-kapabel audio/video-enhet, som till exempel en dator, Blu-Ray-spelare eller digitalbox.

HDMI-splittern har stöd för Ultra HD (4K) och garanterar enastående bildkvalitet, fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p vid 30 Hz. 4K-splittern är även bakåtkompatibel med tidigare HDMI-revisioner med stöd för enheter med videoupplösning i 1080p/720p. Även om du inte behöver 4K-video idag garanterar ST122HD4K att du är redo att ta dig an morgondagens skärmteknik.

Spara tid när du installerar splittern med EDID-emulering som ser till att alla dina inbyggda inställningar som till exempel upplösning och uppdateringsfrekvens överförs mellan videokälla och skärmar. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för en bekväm plug-and-play-installation.

HDMI-splitterns hölje är tillverkat i solitt aluminium och är tillräckligt tungt för att inte enheten ska glida runt när du flyttar på HDMI-kablarna. Dessutom ger den lilla storleken sömlös integration i alla sammanhang med digitala skyltar.

ST122HD4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Visa en 4K HDMI-signal på två olika HDMI-skärmar

- Använd för att visa upp 4K-skärmar genom att sända samma videokälla på flera skärmar
- Visa företagsinformation eller reklam på flera skärmar i köpcentrum
- Använd för att visa börsinformation eller kampanjinformation i finansinstitut
- Visa samma information på flera skärmar i väntrum inom sjukvården

Funktioner

- Stöder Ultra HD-videoupplösningar på upp till 4K @ 30 Hz
- Stöd för 7,1 surroundljud
- 2x HDMI-uttag
- Hölje i solitt aluminium
- Liten storlek
- EDID-emulering

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	2
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
Industristandarder	HDMI 1.4

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K @ 30 Hz
Stödda upplösningar	3840x2160 (4K)
	2560x1600
	1920x1200
	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)

Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer	Aktiv port-LED Ström-LED
-----------------	-----------------------------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.35 A
Utspänning	5 DC
Utström	2 A
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	10

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	3.9 in [100 mm]
Produktbredd	2.4 in [60 mm]
Produkthöjd	0.6 in [14 mm]
Produktvikt	6.4 oz [180 g]

Förpackning

Package Length	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]



Package Height 2.1 in [53 mm]

Fraktvikt (förpackning) 15.2 oz [430 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI-splitter med 2 portar
	universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

