

Multiplicador de Video HDMI de 2 Puertos - Splitter HDMI 4k 30Hz de 2x1 Alimentado por USB

ID del Producto: ST122HD4KU



El multiplicador de video de 2 puertos, modelo ST122HD4KU, admite Ultra HD (4K), lo cual garantiza una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución que ofrece alta definición a 1080 p, además de permitir el uso compartido de una fuente de video HDMI 4K entre dos pantallas HDMI.

El multiplicador 4K es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, soporta dispositivos de video HDMI con resolución 1080 p / 720 p, como computadores, reproductores Blu-ray y terminales para TV por cable. Aunque hoy en día no en todos los casos se utilice video de calidad 4K, este multiplicador de video permite estar preparado para aprovechar la tecnología de pantallas del futuro, mientras se mantiene la compatibilidad con los dispositivos existentes. Además, este multiplicador es compatible con 3D, lo cual permite utilizarlo con sus fuentes de video 3D estereoscópico en pantallas 3D activas o pasivas.

Para facilitar la configuración del multiplicador HDMI, es posible la alimentación mediante el cable USB incluido, o bien con un adaptador de alimentación: depende de lo que resulte más conveniente para el usuario. Asimismo, el multiplicador incluye un cable integrado de fuente HDMI, el cual permite la conexión directa con una fuente HDMI sin tener que adquirir cables adicionales.

El modelo ST122HD4KU está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Visualización de una señal HDMI 4K en dos pantallas HDMI diferentes
- Utilícelo para demostraciones de pantallas 4K, al poder dar salida a la misma fuente de video en varias pantallas
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones financieras
- Presentación de la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

Características

- Soporte para resoluciones de video Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz
- Alimentación USB, incluido adaptador de alimentación opcional
- Cable integrado de fuente HDMI
- Soporta video 3D
- Soporte de audio de sonido envolvente 7,1

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI 1.4

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K)

		2560x1600
		1920x1200
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	MTBF	84.950 horas
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines)
	Conector B	2 - HDMI (19 pines)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.4 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	2 A
	Tipo de Enchufe	N
	Consumo de Energía	10
Características Físicas	Color	Negro
	Longitud del Producto	24.4 in [62.0 cm]
	Ancho del Producto	2.0 in [5.0 cm]
	Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
	Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
Ancho de la Caja	8.6 in [21.8 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [5.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.6 oz [358.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Divisor HDMI
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
	1 - Cable de alimentación USB
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.