

Multiplicador de Vídeo HDMI de 2 Puertos - Splitter HDMI 4k 30Hz de 2x1 Alimentado por USB

ID del Producto: ST122HD4KU



El multiplicador de vídeo de 2 puertos, modelo ST122HD4KU, admite Ultra HD (4K), lo cual garantiza una impresionante calidad de imagen, cuatro veces la resolución que ofrece alta definición a 1080 p, además de permitir el uso compartido de una fuente de vídeo HDMI 4K entre dos pantallas HDMI.

El multiplicador 4K es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, soporta dispositivos de vídeo HDMI con resolución 1080 p / 720 p, como ordenadores, reproductores Blu-ray y terminales para TV por cable. Aunque hoy en día no en todos los casos se utilice vídeo de calidad 4K, este multiplicador de vídeo permite estar preparado para aprovechar la tecnología de pantallas del futuro, mientras se mantiene la compatibilidad con los dispositivos existentes. Además, este multiplicador es compatible con 3D, lo cual permite utilizarlo con sus fuentes de vídeo 3D estereoscópico en pantallas 3D activas o pasivas.

Para facilitar la configuración del multiplicador HDMI, es posible la alimentación mediante el cable USB incluido, o bien con un adaptador de alimentación: depende de lo que resulte más conveniente para el usuario. Asimismo, el multiplicador incluye un cable integrado de fuente HDMI, el cual permite la conexión directa con una fuente HDMI sin tener que adquirir cables adicionales.

El modelo ST122HD4KU está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Visualización de una señal HDMI 4K en dos pantallas HDMI diferentes

- Utilícelo para demostraciones de pantallas 4K, al poder dar salida a la misma fuente de vídeo en varias pantallas
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones financieras
- Presentación de la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

Características

- Soporte para resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz
- Alimentado por USB, e incluye un adaptador de alimentación opcional
- Cable integrado de fuente HDMI
- Soporta vídeo 3D
- Soporte de audio de sonido envolvente 7,1
- 2x salidas HDMI
- Formato compacto

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI 1.4

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 2560x1600



	1920x1200
	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.5 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2 A
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	10

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	24.4 in [62 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [50 mm]
Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
Peso del Producto	2.8 oz [78 g]

Información de la



Caja

Longitud de la Caja	6.1 in [15.6 cm]
Ancho de la Caja	9.1 in [23 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [56 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.0 oz [396 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Divisor HDMI
	Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
	Cable de alimentación USB
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

