

4K HDMI 2-poorts videosplitter – 1x2 HDMI splitter – Gevoed door USB-kabel of voedingsadapter – 4K 30 Hz

Productcode: ST122HD4KU



De ST122HD4KU 2-poorts video splitter ondersteunt Ultra HD (4K) en biedt daardoor verbazingwekkende beeldkwaliteit, vier keer de resolutie van high-definition 1080p, waarbij een 4K HDMI-videobron wordt weergegeven op twee HDMI-schermen.

De 4K splitter is neerwaarts compatibel met vorige HDMI-revisies, en ondersteunt apparaten met een videoresolutie van 1080p / 720p HDMI zoals computers, Blu-ray-spelers en kabel TV set-top boxes. Zelfs als u momenteel nog geen 4K video nodig hebt, zorgt de videosplitter ervoor dat u nu al kunt profiteren van de schermtechnologie van morgen, terwijl u uw huidige apparaten kunt blijven gebruiken. Bovendien ondersteunt deze splitter 3D, waardoor u de splitter samen met uw stereoscopische 3D-videobron op actieve of passieve 3D-schermen kunt gebruiken.

Voor een probleemloze installatie kunt u de HDMI-splitter via de meegeleverde USB-kabel of voedingsadapter voeden, afhankelijk van wat voor u het gemakkelijkst is. Daarnaast heeft de splitter een geïntegreerde HDMI-bronkabel, waarmee u uw apparaat direct kunt aansluiten op uw HDMI-bron zonder een extra kabel te moeten kopen.

De ST122HD4KU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geef een 4K HDMI-sigitaal weer op twee verschillende HDMI-schermen

- Presenteer 4K-schermen door hetzelfde videosignaal naar meerdere schermen te zenden
- Toon bedrijfsinformatie of reclame op meerdere schermen in een winkelcentrum
- Gebruik het voor de weergave van een aandelenticker of reclame bij financiële instellingen
- Geef dezelfde informatie weer op meerdere schermen in wachtkamers van zorginstellingen

Eigenschappen

- Ondersteunt Ultra HD videoresoluties tot 4K @ 30Hz
- Met USB-voeding, inclusief optionele voedingsadapter
- Geïntegreerde HDMI-bronkabel
- Ondersteunt 3D-video
- Ondersteunt 7.1 surround sound audio
- 2 HDMI-uitgangen
- Compact

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	HDMI 1.4

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K)
	2560x1600
	1920x1200



		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	7.1 surround sound
<hr/>		
Connector(en)		
	Connector A	HDMI (19-polig)
	Connector B	HDMI (19-polig)
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.5 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Stekkertype	N
	Vermogensopname	10
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Lengte product	24.4 in [62 cm]
	Breedte product	2.0 in [50 mm]
	Hoogte product	0.7 in [18 mm]
	Gewicht product	2.8 oz [78 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	6.1 in [15.6 cm]
	Package Width	9.1 in [23 cm]



Package Height 2.2 in [56 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 14.0 oz [396 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

HDMI-splitter

Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)

USB-voedingskabel

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

