

4K HDMI video-splitter med 2 portar – 1x2 HDMI-splitter – Strömförses via USB eller strömadapter – 4K 30 Hz

Produkt ID: ST122HD4KU



ST122HD4KU video-splittern med 2 portar stöder Ultra HD (4K) för att garantera enastående bildkvalitet, fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p, och kan samtidigt dela en 4K HDMI-videokälla mellan två HDMI-skärmar.

4K-splittern är bakåtkompatibel med tidigare HDMI-versioner och har stöd för enheter med HDMI-videoupplösning i 1080p/720p som till exempel datorer, Blu-ray-spelare och digitalboxar. Även om du inte behöver 4K-video idag garanterar video-splittern att du är redo att ta dig an morgondagens skärmteknik och fortfarande jobba med de skärmar som du redan har. Dessutom stöder splittern 3D så att du kan använda splittern med din stereoskopiska 3D-videokälla på aktiva eller passiva 3D-skärmar.

För en problemfri installation kan du strömförse HDMI-splittern med den medföljande USB-kabeln eller strömadaptern beroende på vad som är mest praktiskt för dig. Dessutom har splittern en inbyggd HDMI-källkabel som låter dig ansluta splittern direkt till HDMI-källan utan att behöva köpa extra kablar.

ST122HD4KU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Visa en 4K HDMI-signal på två olika HDMI-skärmar
- Använd för att visa upp 4K-skärmar genom att sända samma videokälla på flera skärmar

- Visa företagsinformation eller reklam på flera skärmar i köpcentrum
- Använd för att visa börsinformation eller kampanjinformation i finansinstitut
- Visa samma information på flera skärmar i väntrum inom sjukvården

Funktioner

- Stöder Ultra HD-videoupplösningar på upp till 4K @ 30 Hz
- Stöd för 7,1 surroundljud
- 2x HDMI-uttag
- Liten storlek
- Inbyggd HDMI-källkabel
- USB-driven, valfri strömadapter medföljer
- Supports 3D video

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	2
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
Industristandarder	HDMI 1.4

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K @ 30 Hz
Stödda upplösningar	3840x2160 (4K)
	2560x1600
	1920x1200
	1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A HDMI (19-stifts)

Connector B HDMI (19-stifts)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.5 A

Utspänning 5 DC

Utström 2 A

Kontakttyp N

Strömförbrukning 10

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 24.4 in [62 cm]

Produktbredd 2.0 in [50 mm]

Produkthöjd 0.7 in [18 mm]

Produktvikt 2.8 oz [78 g]

Förpackning

Package Length 6.1 in [15.6 cm]

Package Width 9.1 in [23 cm]

Package Height 2.2 in [56 mm]

Fraktvikt (förpackning) 14.0 oz [396 g]



Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

HDMI-delare

Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

USB-strömkabel

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

