

Répartiteur et amplificateur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports

N° de produit: ST122HDMI2



Le répartiteur HDMI® haute vitesse et amplificateur de signal 2 ports ST122HDMI2 vous permet de partager le signal d'une seule source HDMI entre deux écrans HDMI ou DVI simultanément (à l'aide d'un adaptateur HDMI ou DVI – reportez-vous aux accessoires).

Prenant en charge des résolutions vidéo True HD 1080p, le répartiteur HDMI agit comme un amplificateur de distribution qui vous permet d'installer vos écrans compatibles HDMI jusqu'à 15 m de distance. Il comporte des connexions audio de 3,5 mm, vous donnant ainsi la possibilité d'envoyer votre signal audio associé par le câble HDMI ou une voie séparée.

Le répartiteur HDMI est facile à installer et utiliser. Il ne requiert aucun logiciel ni aucune configuration, permettant une totale installation plug-and-play qui peut être utilisée avec des périphériques à sortie HDMI, tels que les lecteurs Blu-ray ou les ordinateurs de bureau/portables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez des projecteurs, moniteurs, écrans plasma, panneaux d'affichage commerciaux et systèmes de projection HDMI
- Idéal pour les écrans des salles de conférence et des salons commerciaux

- Remarquablement adapté aux applications de panneaux d'affichage numériques qui diffusent des publicités vidéo avec audio dans un environnement de vente au détail
- Parfait pour les classes et les présentations multimédias professionnelles
- Affichez des informations dans les salles d'attente ou à destination des patients dans les établissements de santé
- Applications financières, pour les cours de la bourse ou la promotion de nouveaux produits/services, par exemple

Spécifications techniques

- **SÉPARATEUR HDMI À 2 PORTS** : Affiche la même image avec le son sur 2 écrans; Sépare un signal HDMI jusqu'à Full HD 1080p; Sépare un signal source HDMI vers deux écrans, sans perte de qualité du signal, avec ce séparateur HDMI et cet amplificateur de signal
- **EMULATION EDID** : Le répartiteur HDMI 4K 1x2 (1x4/1x8) transmet automatiquement l'EDID entre votre source vidéo et l'écran connecté au port 1, en veillant à ce que les paramètres natifs (tels que résolution/fréquence de rafraîchissement) soient configurés
- **SUPPORT AUDIO** : La sortie audio est prise en charge sur tous les ports simultanément; Prend en charge l'audio HDMI ou la connexion audio stéréo 3,5 mm, ce qui permet d'envoyer votre signal audio d'accompagnement via le câble HDMI ou via un canal séparé
- **INSTALLATION FACILE** : Ce répartiteur HDMI avec amplificateur de signal permet d'atteindre jusqu'à 15 m; Il suffit de brancher les câbles et l'alimentation pour commencer à utiliser le répartiteur HDMI; Écran large pris en charge; Conforme à la norme TAA
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce répartiteur HDMI avec boîtier en acier robuste est soutenu pendant deux ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

| | |
|-----------------------|---------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Entrée AV | HDMI |
| Nombre de ports | 2 |
| Sortie AV | HDMI |
| Prise en charge audio | Oui |

Performance

| | |
|------------------------|----------------|
| Longueur max. de câble | 49.2 ft [15 m] |
|------------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Résolutions numériques max. | HDTV 1080p PC Resolution 1920x1200 |
|-----------------------------|---------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Prise en charge grand écran | Oui |
|-----------------------------|-----|

Connecteur(s)

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Connecteur A | 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) 1 - HDMI (19 broches) |
| Connecteur B | 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) 2 - HDMI (19 broches) |

Indicateurs

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Indicateurs lumineux | 3 - Alimentation/entrée de port - Vert pour la connexion, bleu pour l'activité |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Alimentation

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Source d'alimentation | Adaptateur secteur inclus |
| Tension d'entrée | 100 - 240 AC |
| Courant d'entrée | 0.6A |
| Tension de sortie | 12V DC |
| Courant de sortie | 1.5A |
| Center Tip Polarity | Positif |
| Type de prise | M |
| Consommation électrique | 13 |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|-------------------|
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Acier |
| Longueur du produit | 7.1 in [18.0 cm] |
| Largeur du produit | 3.1 in [8.0 cm] |
| Hauteur du produit | 0.8 in [2.0 cm] |
| Poids du produit | 13.4 oz [380.0 g] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width | 4.0 in [10.2 cm] |
| Package Height | 3.7 in [9.4 cm] |
| Poids brut | 1.6 lb [0.7 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Répartiteur HDMI |
| | 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU) |
| | 1 - Manuel d'instruction |

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis