

Répartiteur et amplificateur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports

N° de produit: ST122HDMI2



Le répartiteur HDMI® haute vitesse et amplificateur de signal 2 ports ST122HDMI2 vous permet de partager le signal d'une seule source HDMI entre deux écrans HDMI ou DVI simultanément (à l'aide d'un adaptateur HDMI ou DVI – reportez-vous aux accessoires).

Prenant en charge des résolutions vidéo True HD 1080p, le répartiteur HDMI agit comme un amplificateur de distribution qui vous permet d'installer vos écrans compatibles HDMI jusqu'à 15 m de distance. Il comporte des connexions audio de 3,5 mm, vous donnant ainsi la possibilité d'envoyer votre signal audio associé par le câble HDMI ou une voie séparée.

Le répartiteur HDMI est facile à installer et utiliser. Il ne requiert aucun logiciel ni aucune configuration, permettant une totale installation plug-and-play qui peut être utilisée avec des périphériques à sortie HDMI, tels que les lecteurs Blu-ray ou les ordinateurs de bureau/portables.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez des projecteurs, moniteurs, écrans plasma, panneaux d'affichage commerciaux et systèmes de projection HDMI
- Idéal pour les écrans des salles de conférence et des salons commerciaux
- Remarquablement adapté aux applications de panneaux d'affichage numériques qui diffusent des publicités vidéo avec audio dans un environnement de vente au détail

- Parfait pour les classes et les présentations multimédias professionnelles
- Affichez des informations dans les salles d'attente ou à destination des patients dans les établissements de santé
- Applications financières, pour les cours de la bourse ou la promotion de nouveaux produits/services, par exemple

Spécifications techniques

- Répartition du signal d'une source HDMI entre deux écrans, sans perte de qualité du signal
- Prise en charge de résolutions jusqu'à 1080 pixels (1920x1200)
- Prise en charge de l'audio HDMI ou d'une connexion audio stéréo 3,5 mm distincte
- Boîtier en acier robuste
- Jusqu'à 3 installations en cascade possibles
- Conformité avec les formats HDMI haute vitesse et HDCP, ainsi qu'avec les données EDID
- Indicateurs à DEL pour contrôler l'activité du signal

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui

Performance

Longueur max. de câble	49.2 ft [15 m]
Résolutions numériques max.	HDTV 1080p PC Resolution 1920x1200
Prise en charge grand écran	Oui



Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-jack 3,5 mm (3 positions) HDMI (19 broches)
Connecteur B	Mini-jack 3,5 mm (3 positions) HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation/entrée de port - Vert pour la connexion, bleu pour l'activité
----------------------	--

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	13

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier

Longueur du produit	7.1 in [18.0 cm]
Largeur du produit	3.1 in [80.0 mm]
Hauteur du produit	0.8 in [20.0 mm]
Poids du produit	13.4 oz [380.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	3.8 in [97.0 mm]
Package Width	8.7 in [22.1 cm]
Package Height	3.9 in [98.0 mm]
Poids brut	25.3 oz [716.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Répartiteur HDMI
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

