

Sdoppiatore video HDMI a 2 porte e amplificatore di segnale

ID prodotto: ST122HDMI2



Lo sdoppiatore e amplificatore di segnale HDMI® ad alta velocità a 2 porte ST122HDMI2 permette di condividere un singolo segnale sorgente HDMI con audio tra due schermi HDMI o DVI (tramite adattatore HDMI a DVI - vedere gli accessori) in contemporanea.

Supportando risoluzioni video True HD da 1080p, lo sdoppiatore HDMI funziona come amplificatore di distribuzione che permette di posizionare gli schermi HDMI fino a 15 m di distanza dallo sdoppiatore e prevede connessioni audio 3,5 mm, offrendo la possibilità di inviare il segnale audio di accompagnamento tramite il cavo HDMI o un canale separato.

Lo sdoppiatore HDMI può essere facilmente installato e utilizzato e non richiede software o configurazione, per un'installazione completamente plug-and-play; può essere utilizzato con dispositivi con uscite HDMI come lettori Blue-Ray o computer desktop/laptop.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per collegare sistemi di proiettori, monitor, schermi al plasma, tabelloni pubblicitari e schermi a parete HDMI®
- Ideale per schermi posti in sale conferenze e durante le fiere
- Ideale per applicazioni di pubblicità digitale in cui vengono mostrati messaggi pubblicitari con audio in ambienti di commercio al dettaglio

- Perfetto per aule e presentazioni multimediali nel settore business
- Per visualizzare informazioni in sale di attesa o ai pazienti nelle strutture sanitarie
- Applicazioni finanziarie, compresi stock ticker o promozioni di nuovi prodotti/servizi

Caratteristiche

- Sdoppia un segnale sorgente HDMI su due schermi, senza perdita di qualità del segnale
- Supporta risoluzioni fino a 1080p (1920x1200)
- Supporta audio HDMI o separato in stereofonia mediante jack audio da 3,5 mm
- Enclosure robusta in acciaio
- Installabile a catena fino a 3 livelli
- Conforme a HDMI® a elevata velocità, HDCP ed EDID
- Indicatori LED per il monitoraggio dell'attività del segnale

Hardware

| | |
|-------------------|---------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Porte | 2 |
| Ingresso AV | HDMI |
| Uscita AV | HDMI |
| Audio | Sì |

Prestazioni

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Lunghezza max cavo | 49.2 ft [15 m] |
| Risoluzioni digitali massime | HDTV 1080p PC Resolution 1920x1200 |
| Widescreen supportato | Sì |

Connettore/i

| | |
|--------------|---------------|
| Connettore A | HDMI (19 pin) |
|--------------|---------------|



| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) |
| | Connettore B | HDMI (19 pin) |
| | | Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) |
| <hr/> | | |
| Indicatori | Indicatori LED | Alimentazione porte/Ingresso - Verde indica connessione, blu indica attività |
| <hr/> | | |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
| | Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| | Corrente ingresso | 0.6A |
| | Tensione di uscita | 12V DC |
| | Corrente di uscita | 1.5A |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| | Tipo presa | M |
| | Consumo energetico | 13 |
| <hr/> | | |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Umidità | 0~80% RH |
| <hr/> | | |
| Caratteristiche fisiche | Colore | Nero |
| | Tipo enclosure | Acciaio |
| | Lunghezza prodotto | 7.1 in [18.0 cm] |
| | Larghezza prodotto | 3.1 in [80.0 mm] |



Altezza prodotto 0.8 in [20.0 mm]

Peso prodotto 13.4 oz [380.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length 3.8 in [97.0 mm]

Package Width 8.7 in [22.1 cm]

Package Height 3.9 in [98.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 25.3 oz [716.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione Sdoppiatore HDMI

Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

