

## 2-poorts HDM-splitter en signaalversterker

Productcode: ST122HDMI2



Met de ST122HDMI2 2-poorts high-speed HDMI® splitter en signaalversterker kunt u tegelijkertijd één HDMI-bronsignaal delen met twee HDMI- of DVI-schermen (met de HDMI-naar-DVI-adapter - zie accessoires).

De HDMI-splitter ondersteunt echte HD 1080p videoresoluties en fungeert als een distributieversterker waarmee u uw HDMI-schermen op een afstand van max. 15 m van uw splitter kunt plaatsen. Dankzij de 3,5 mm audioconnectors kunt het bijbehorende audiosignaal via de HDMI-kabel, of via een apart kanaal, verzenden.

De HDMI-splitter is eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk omdat er geen software of configuratie noodzakelijk is. De installatie is volledig plug & play en geschikt voor HDMI-uitvoerapparaten zoals Blu-ray-spelers of desktop-/laptopcomputers.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit projectoren, monitoren, plasmaschermen, reclamezuilen en videowanden aan via HDMI
- Ideaal voor vergaderzalen en beurzen
- Zeer geschikt voor narrowcasting-toepassingen voor het weergeven van video-advertenties met audio in de detailhandel

- Perfect voor klaslokalen en zakelijke multimediapresentaties
- Weergave van informatie in wachtkamers of voor patiënten in de gezondheidszorg
- Financiële toepassingen, zoals aandelenkoersen of de promotie van nieuwe producten/diensten

## Eigenschappen

- Splitst een HDMI-sigitaal op naar twee beeldschermen zonder kwaliteitsverlies
- Ondersteuning van resoluties tot 1080p (1920x1200)
- Ondersteunt HDMI-audio of afzonderlijke 3,5mm stereo-audio
- Robuuste metalen behuizing
- Er kunnen drie apparaten op elkaar worden aangesloten
- Voldoet aan High-Speed HDMI, HDCP en EDID
- LED-indicatoren voor statuscontrole

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja

---


### Prestaties

Maximale kabellengte	49.2 ft [15 m]
Maximale digitale resoluties	HDTV 1080p PC Resolution 1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

---

### Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
-------------	-----------------



	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Connector B	HDMI (19-polig)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Poort power/invoer - green geeft verbinding aan, blauw geeft activiteit aan
-----------------	---

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	13

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	7.1 in [18.0 cm]
Breedte product	3.1 in [80.0 mm]
Hoogte product	0.8 in [20.0 mm]



Gewicht product 13.4 oz [380.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length 3.8 in [97.0 mm]

Package Width 8.7 in [22.1 cm]

Package Height 3.9 in [98.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 25.3 oz [716.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd  
HDMI-splitter  
universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)  
Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

