

HDMI-splitter och signalförstärkare med 2 portar

Produkt ID: ST122HDMI2



ST122HDMI2 höghastighets-HDMI®-delaren med 2 portar och signalförstärkare låter dig dela en enda HDMI-signal med audio mellan två HDMI- eller DVI-kapabla (med HDMI-till-DVI-adapter - se Tillbehör) skärmar samtidigt.

HDMI-delaren stöder full HD-upplösning på 1080p och kan användas som en distributionsförstärkare som låter dig placera HDMI-kapabla skärmar upp till 15 m bort från delaren och så har den 3,5 mm audioanslutningar som låter dig skicka tillhörande ljudsignaler genom HDMI-kabeln eller genom en separat kanal.

HDMI-delaren är enkel att installera och använda och behöver ingen konfiguration eller drivrutin vid plug-and-play-installationen som kan användas med HDMI-enheter som t.ex. blue-ray-spelare eller stationära/bärbara datorer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut HDMI®-kapabla projektorer, skärmar, plasmaskärmar, kommersiella affischtavlor och väggskyltar
- Idealisk för företagets konferensrum och uppvisningar

- Bra till digitala skyltar som visar videoannonser med audio i butiker
- Perfekt för klassrum och företagspresentationer med multimedia
- Visa information i väntrum eller för patienter inom sjukvården
- Finansiella tillämpningar, inklusive börsinformation eller reklam för nya produkter/tjänster

Funktioner

- Delar upp en HDMI-signal till två skärmar utan förlust av signalkvalitet
- Stöder upplösningar på upp till 1080p (920x1200)
- Stöder HDMI-audio eller separat 3,5 mm stereoaudioanslutning
- Tåligt stålhölje
- Kan överlappas upp till 3 nivåer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	2
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja

Prestanda

Maximal kabellängd	49.2 ft [15 m]
Maximal digital upplösning	HDTV 1080p PC Resolution 1920x1200
Stöd för widescreen	Ja

Kontakt(er)

Connector A	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

2 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer		
	LED-indikatorer	3 - Port ström/ingång - Grön indikerar anslutning, Blå indikerar aktivitet
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.6A
	Utspanning	12V DC
	Utström	1.5A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	13
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	7.1 in [18.0 cm]
	Produktbredd	3.1 in [8.0 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
	Produktvikt	13.4 oz [380.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1

Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.0 in [10.2 cm]
Paketets höjd	3.7 in [9.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI-delare
	1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.