

Sdoppiatore video HDMI a 2 porte con audio – Alimentato via USB

ID prodotto: ST122HDMILE



Lo sdoppiatore video HDMI® a 2 porte con audio ST122HDMILE permette di condividere un segnale sorgente video e audio ad alta definizione tra schermi HDMI o DVI (tramite cavo HDMI a DVI). Lo sdoppiatore HDMI viene alimentato tramite USB ed è ideale per computer desktop e laptop dotati di uscita HDMI. Lo sdoppiatore HDMI a elevata velocità, alimentato a USB, è conforme ad HDCP 1.1 e offre l'eccezionale capacità audio e la qualità video digitale a risoluzioni fino a 1080p. Per superare le limitazioni di distanza di connessione, lo sdoppiatore HDMI funziona anche come amplificatore di distribuzione HDMI, permettendo il posizionamento di monitor HDMI fino a 15 m di distanza dalla sorgente HDMI: una soluzione perfetta per connettere un computer dotato di HDMI a monitor, proiettori o schermi al plasma, in base alle esigenze. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per collegare proiettori, schermi al plasma e LCD HDMI® da un singolo PC sorgente
- Ideale per configurazioni in aule, dove gli insegnanti possono visualizzare i propri schermi di computer su più display per una migliore visibilità
- Perfetto per sale di rappresentanza, in cui si impiegano più schermi o proiettori
- Per configurare lo schermo per fiere su più display
- Per ambienti di commercio al dettaglio, per pubblicità o formazione

Caratteristiche

- Sdoppia un segnale sorgente HDMI® su 2 uscite, senza perdita di segnale
- Amplificatore di segnale integrato - schermi situati fino a 15 m di distanza
- Supporta un'ampia gamma di risoluzioni HDTV, da 480p a 1080p
- Alimentazione USB - non richiede prese a muro o ingombranti alimentatori esterni
- Conforme a HDMI a elevata velocità e HDCP 1.1
- Design compatto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	2
Uscita AV	HDMI
Standard del settore	HDMI® ad alta velocità, HDCP
Collegamento a margherita	Sì

Prestazioni

Lunghezza max cavo	49.2 ft [15 m]
Risoluzioni supportate	480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p 1600x1200(UXGA)
Widescreen supportato	Sì

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Una sorgente HDMI (desktop/laptop) con una porta USB per l'alimentazione di ST122LE.

Indicatori

Indicatori LED Alimentazione

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB

Tensione ingresso 5 DC

Corrente ingresso 500mA

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità 0~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 11.0 in [28 cm]

Lunghezza prodotto 3.0 in [75.0 mm]

Larghezza prodotto 2.0 in [50.0 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [25.0 mm]

Peso prodotto 2.7 oz [76.0 g]

Informazioni confezione

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]



Package Height 1.6 in [40.0 mm]

Peso spedizione (confezione) 7.7 oz [219.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Sdoppiatore HDMI

Cavo di alimentazione USB 60 cm

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

