

## 2-poort HDMI Video Splitter met Audio - Gevoed via USB

Productcode: ST122HDMILE



Met de ST122HDMILE 2-poort HDMI Video Splitter met Audio kunt u een enkele HD-video/audiobron opsplitsen naar twee HDMI- of DVI-schermen (DVI via HDMI-naar-DVI-adapter). De HDMI-splitter wordt gevoed via USB, ideaal voor gebruik met desktopcomputers en laptops voorzien van een HDMI-uitgang. De via USB gevoede high-speed HDMI-splitter voldoet aan HDCP 1.1 en levert een uitstekende audiokwaliteit en perfecte digitale video met resoluties tot 1080p. Om grotere afstanden te overbruggen functioneert de HDMI-splitter ook als HDMI-signaalversterker, zodat u HDMI-monitoren tot op 15m afstand van de HDMI-bron kunt plaatsen – een perfecte oplossing om daar waar nodig een computer met HDMI te kunnen aansluiten op monitoren, projectoren of plasmaschermen. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Sluit meerdere projectoren, LCD- en plasmaschermen via HDMI aan op een enkele pc-bron
- Ideaal voor in het onderwijs, waar leerkrachten hun computerscherm op meerdere beeldschermen kunnen weergeven voor een beter zicht
- Perfect voor vergaderruimtes met meerdere schermen of projectoren
- Maak bij uw beurspresentatie gebruik van meerdere beeldschermen
- Voor gebruik in de detailhandel voor reclame of opleiding

## Eigenschappen

- Splitst een HDMI-bron op naar 2 uitgangen zonder signaalverlies
- Geïntegreerde signaalversterker – plaats schermen tot op 15m afstand
- Ondersteunt een breed scala aan HDTV-resoluties, van 480p tot 1080p
- Gevoed via USB – geen stopcontact of externe voedingsadapter nodig
- Voldoet aan High-Speed HDMI en HDCP 1.1
- Compacte uitvoering

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	HDMI
Industriestandaarden	High Speed HDMI®, HDCP
Op elkaar aansluitbaar	Ja

---

### Prestaties

Maximale kabellengte	49.2 ft [15 m]
Ondersteunde resoluties	480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p 1600x1200(UXGA)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

---

### Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig) USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	HDMI (19-polig)

---

### Speciale



opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Een HDMI-bron (pc / laptop) met een USB-poort voor het voeden van ST122LE.

Indicatoren

LED-indicatoren Power

Voeding

Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Ingangsspanning 5 DC

Ingangsstroom 500mA

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid 0% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 11.0 in [28 cm]

Lengte product 3.0 in [75.0 mm]

Breedte product 2.0 in [50.0 mm]

Hoogte product 1.0 in [25.0 mm]

Gewicht product 2.7 oz [76.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [40.0 mm]



Verzendgewicht  
(verpakt) 7.7 oz [219.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

- HDMI-splitter
- 60cm USB-voedingskabel
- Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

