

## 2-poorts VGA video splitter - USB gevoed

Productcode: ST122LE



Met deze 2-poort VGA Video Splitter kunt u vanaf een computer op twee monitoren tegelijk VGA-video weergeven.

De ST122LE VGA-splitter is ideaal voor gebruik in klaslokalen, beurzen of waar dan ook video van hoge kwaliteit op meerdere monitoren nodig is, en ondersteunt schermen tot 300 MHz bandbreedte en resoluties tot 2048x1536. Om de plaatsing van uw VGA-beeldschermen te vereenvoudigen is de splitter bovendien voorzien van een ingebouwde signaalversterker die het mogelijk maakt VGA-monitoren tot op 200 m afstand van uw systeem te plaatsen.

De ST122LE VGA-splitter ondersteunt eenvoudige plug-and-play installatie en u krijgt 2-jaar garantie en GRATIS levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

## Eigenschappen

- Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 60 Hz
- Gevoed via USB
- Onze meest compacte VGA-splitter
- 300 MHz videobandbreedte
- Geïntegreerde signaalversterker vergroot uw verbinding bereik tot 60 meter
- Ondersteunt DDC, DDC2, DDC2B (voor video-uitgang 1)

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Industriestandaarden	DDC, DDC2, DDC2B, op video-uitgang 1

---

### Prestaties

Maximale kabellengte	199.9 ft [61.0 m]
Maximale analoge resoluties	2048x1536
Bandbreedte	300MHz
MTBF	40,000 Hours

---

### Connector(en)

Connector A	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	0.5A
Polariteit pin midden	Positief



	Stekkertype	M
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	0% - 95%
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	15.7 in [40.0 cm]
	Breedte product	1.8 in [46.0 mm]
	Hoogte product	0.9 in [22.0 mm]
	Gewicht product	3.5 oz [100.0 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.6 in [40.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	8.3 oz [235.0 g]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	Video Splitter
		USB-naar-DC-voedingsadapter
		Handleiding
<hr/>		

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.