

2-poort VGA Video Splitter met Audio - Gevoed via USB

Productcode: ST122LEA



De ST122LEA 2-poort VGA Video Splitter met Audio en USB-voeding is onze meest compacte VGA-splitter, waarmee een computer vanaf een enkele bron VGA-video weer kan geven op twee monitoren tegelijk.

Ondersteuning voor resoluties tot 2048x1536 en stereo-audio zorgt ervoor dat dit apparaat perfect is voor klaslokalen, beurzen of andere toepassingen waarbij video van hoge kwaliteit wordt weergegeven op meerdere beeldschermen.

Deze VGA-splitter kan worden gevoed vanaf de pc of mediaspeler via een beschikbare USB-poort. Daar er geen conventionele netadapter nodig is, kan de splitter gemakkelijk worden gebruikt op plaatsen waar geen stopcontacten beschikbaar zijn. De splitter is bovendien voorzien van een ingebouwde signaalversterker die het mogelijk maakt VGA-monitoren tot op 65 m afstand van uw systeem te plaatsen.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor kleine narrowcasting-systemen in een kleine ruimte met weinig stopcontacten – sluit het gewoon aan op een USB-poort

- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

Eigenschappen

- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Inclusief USB-voedingskabel
- Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 60 Hz
- 300 MHz bandbreedte snel bewegende video met hoge bandbreedte
- Ondersteunt stereo-audio via 3,5 mm audio-aansluitingen
- Maximale afstanden tot 65 meter

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	VGA
Poorten	2
AV-uitgang	VGA
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Audio	Ja
Industriestandaarden	DDC, DDC2, DDC2B, op video-uitgang 1

Prestaties

Maximale kabellengte	213.2 ft [65 m]
Maximale analoge resoluties	2048x1536

	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)		
	Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Connector B	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Groen - Power
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	0.5A
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°C to 158°C)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°C to 185°C)
	Vochtigheid	0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	2.7 in [6.8 cm]
	Breedte product	2.1 in [5.3 cm]
	Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
	Gewicht product	3.9 oz [111.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	8.3 in [21.0 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.7 oz [246.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - Video Splitter
	1 - USB-naar-DC-voedingskabel
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.