

VGA-videosplitter med audio och 2 portar - USB-driven

Produkt ID: ST122LEA



ST122LEA VGA-videodelaren med audio och USB-strömsättning med två portar är vår mest kompakta VGA-delare. Med den kan en dator samtidigt visa VGA-video på två skärmar från en enda källa.

Stöd för upplösningar på upp till 2048x1536 och stereoljud gör den här enheten perfekt för klassrum, mässor eller andra miljöer där video av hög kvalitet visas på flera skärmar.

Denna VGA-delare hämtar ström från din dator eller mediaspelare med hjälp av en ledig USB-port istället för att använda en standardströmadapter vilket gör den lätt att installera där det inte finns några eluttag. Delaren har även en inbyggd boosterrets som gör att du kan placera VGA-skärmar upp till 60,9 m bort från ditt system.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och GRATIS livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Idealisk för små digitala identifieringsinstallationer med minimalt med utrymme eller eluttag – koppla bara in den i en USB-port
- Använd den för att marknadsföra produkter i handeln så att din reklam syns bättre.
- Visa resescheman och upplysningar på flygplatser, bussterminaler och tågstationer
- Skapa engagerande multimedia-presentationer för visning i föreläsningssalar och klassrum

- Få igenom ditt budskap via flera skärmar för mässor eller informationsbåsar/kiosker
- Snabb och enkel lösning för att dela en videosignal i ett auditorium eller plats för tillbedjan

Funktioner

- 300 MHz bandbredd för snabbriktig video med hög bandbredd
- Stödjer stereoljud med hjälp av 3,5 mm ljuduttag
- Maximalt avstånd upp till 65 m
- Kompakt, utrymmesbesparande design
- USB-nätsladd medföljer
- Fantastisk upplösning på upp till 2048 x 1536 60 Hz

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	VGA
Portar	2
AV-utgång	VGA
Kablage	Cat 5 UTP eller bättre
Audio	Ja
Industristandarder	DDC, DDC2, DDC2B i videoutgångsport 1

Prestanda

Maximal kabellängd	213.2 ft [65 m]
Maximal analog upplösning	2048x1536
Stöd för widescreen	Ja

Kontakt(er)

Connector A	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	3.5 mm minijack (3-polig)



Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	3.5 mm minijack (3-polig)

Indikatorer

LED-indikatorer	Grön - ström
-----------------	--------------

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
Utspänning	5 DC
Utström	0.5A

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°C to 158°C)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°C to 185°C)
Luftfuktighet	0~95 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	2.7 in [68.0 mm]
Produktbredd	2.1 in [53.0 mm]
Produkt höjd	0.9 in [23.0 mm]
Produktvikt	3.9 oz [111.0 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	8.3 in [21.0 cm]
Package Height	1.9 in [47.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	8.7 oz [246.0 g]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet USB till DC-strömkabel
Användarhandbok
Video splitter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

