Répartiteur vidéo VGA à 2 ports - Bande passante de 250 MHz

Nº de produit: ST122LEU

Le répartiteur vidéo 2 ports VGA ST122LEU permet de lire une vidéo VGA, à partir d'une source VGA unique, sur deux moniteurs de manière simultanée. Parfait pour les salles de classe, les salons professionnels ou les écrans de magasin où une excellente qualité audio est nécessaire sur plusieurs moniteurs. Le fonctionnement simple plug-and-play permet une configuration rapide et facile, pour être opérationnel en quelques minutes.

Le ST122LEU prend en charge des écrans dotés d'une bande passante pouvant atteindre 250 MHz, offrant de remarquables résolutions jusqu'à 1920 x 1440. Un circuit d'amplification intégré vous permet de situer vos écrans jusqu'à 64 mètres de votre source.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite., Câble d'extension VGA mâle vers femelle requis (MXT101HQ)

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Utilisation pour les applications de publicité de produit dans les environnements de commerce de détail pour améliorer la visibilité de vos publicités.

• Permet d'afficher des horaires et des alertes dans les aéroports, les terminaux de bus et les gares.

• Permet de créer des présentations multimédias attractives pour les salles de conférence et les salles de classe.

• Permet d’afficher vos messages sur plusieurs écrans pour les applications de salons professionnels ou les kiosques d’information.

• Solution rapide et pratique pour répartir un signal vidéo dans un auditorium ou une maison de culte.

Spécifications techniques

• Prise en charge des résolutions d’au plus 1920x1440.

• Distance maximum de câble de 65 mètres.

• Prise en charge du mode cascade sur 3 niveaux maximum.

• Largeur de bande vidéo 250 MHz.

• Compatible avec les moniteurs VGA, SVGA et Multisync.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	2
Performance		
	Longueur max. de câble	213.2 ft [65 m]
	Résolutions analogiques max.	1920x1440
	Bande passante	250 MHz
	Spécifications générales	Câble d'extension VGA mâle vers femelle requis (MXT101HQ)
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteur B	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Alimentation		

	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Courant d'entrée	0.5
	Tension de sortie	9V DC
	Courant de sortie	0.5 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	4.5
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	2.6 in [65.0 mm]
	Largeur du produit	5.2 in [13.1 cm]
	Hauteur du produit	1.0 in [2.6 cm]
	Poids du produit	7.8 oz [221.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	10.8 in [27.4 cm]
	Package Width	3.2 in [81.0 mm]
	Package Height	7.5 in [19.0 cm]

	Poids brut	1.9 lb [0.8 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Répartiteur VGA 2 ports
		1 - Adaptateur d'alimentation
		1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis