

2-poort VGA Video Splitter - 250 MHz

Productcode: ST122LEU



Met de ST122LEU 2-poort VGA Video Splitter kunt u vanaf een enkele VGA-bron video weergeven op twee monitoren tegelijk. Perfect voor klaslokalen, beurzen of winkels waar video van hoge kwaliteit op meerdere monitoren tegelijk nodig is. Met de eenvoudige plug-and-play installatie kunt u de splitter snel en gemakkelijk in gebruik nemen, zodat u er in enkele minuten mee aan de slag kunt.

De ST122LEU ondersteunt schermen tot maximaal 250 MHz bandbreedte voor indrukwekkende resoluties tot 1920x1440. Een ingebouwde signaalversterker zorgt ervoor dat u de weergaveapparatuur tot op 65 m afstand van uw bron kunt plaatsen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com., Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen

- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1440
- Maximale kabellengte van 65 m
- Ondersteunt het op elkaar aansluiten van splitters tot maximaal 3 niveaus diep
- 250 MHz videobandbreedte
- Ondersteunt VGA, SVGA en Multisync monitoren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2

Prestaties

Maximale kabellengte	213.2 ft [65 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1440
Bandbreedte	250 MHz
Algemene specificaties	Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsstroom	0.5
Uitgangsspanning	9V DC

Uitgangsstroom	0.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	4.5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	2.6 in [65.0 mm]
Breedte product	5.2 in [13.1 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	7.8 oz [221.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.8 in [27.4 cm]
Package Width	3.2 in [81.0 mm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.9 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort VGA-videosplitter
-------------	-------------------------------

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.