

VGA-video-splitter med 2 portar - 250 MHz

Produkt ID: ST122LEU



ST122LEU VGA-videodelare med 2 portar tillåter en enda VGA-källa att visa VGA-video på två skärmar samtidigt. Perfekt för klassrum, uppvisningar eller skyltfönster där högsta videokvalitet behövs på flera skärmar. Den enkla plug-and-play-funktionen gör installationen snabb och enkel så att du kan komma igång på ett par minuter.

ST122LEU stöder skärmar med en bandbredd på upp till 250 MHz och ger lysande upplösningar på upp till 1920x1440. En inbyggd booster-krets låter dig placera skärmar upp till 64 m bort från källan.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support., Hane till hona
VGA-förlängningskabel krävs (MXT101HQ)

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd den för att marknadsföra produkter i handeln så att din reklam syns bättre.
- Visa resescheman och upplysningar på flygplatser, bussterminaler och tågstationer
- Skapa engagerande multimedia-presentationer för visning i föreläsningssalar och klassrum
- Få igenom ditt budskap via flera skärmar för mässor eller informationsbås/kiosker

- Snabb och enkel lösning för att dela en videosignal i ett auditorium eller plats för tillbedjan

Funktioner

- Stöder upplösningar på upp till 1920x1440
- Maximal kabellängd 65 m
- Stöder överlappning upp till 3 nivåer
- 250 MHz video-bandbredd
- Kompatibel med VGA, SVGA och Multisync-skärmar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2

Prestanda

Maximal kabellängd	213.2 ft [65 m]
Maximal analog upplösning	1920x1440
Bandbredd	250 MHz
Allmänna specifikationer	Hane till hona VGA-förlängningskabel krävs (MXT101HQ)

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inström	0.5
Utspanning	9V DC

Utström	0.5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	4.5

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	2.6 in [65.0 mm]
Produktbredd	5.2 in [13.1 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
Produktvikt	7.8 oz [221.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.8 in [27.4 cm]
Package Width	3.2 in [81.0 mm]
Paketets höjd	7.5 in [19.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - VGA-delare med 2 portar
	1 - Strömadapter
	1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.