

2-poort Hoge Resolutie 350 MHz VGA Video Splitter / Signaalversterker

Productcode: ST122PROEU



De ST122PROEU 2-poort Hoge Resolutie VGA Video Splitter verdeelt een VGA-videosignaal over 2 monitoren of projectoren tegelijk – een professionele oplossing die perfect is voor presentaties, klaslokalen, vakbeurzen of winkels, waar video van hoge kwaliteit op meerdere monitoren tegelijk nodig is.

Deze VGA-splitter met hoge resolutie ondersteunt monitoren met een videobandbreedte tot 350MHz en schermresoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz. Voor nog meer veelzijdigheid is de VGA-splitter voorzien van een geïntegreerde signaalversterker die het mogelijk maakt het videosignaal tot op 65 meter te verlengen, zodat u afhankelijk van de toepassing uw beeldschermen op de meest gunstige plek kunt plaatsen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com., Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations

- Zorg voor een opvallende visuele weergave op vakbeurzen en in auditoria
- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

Eigenschappen

- Maakt de gelijktijdige weergave mogelijk van 1 VGA-videosignaal op 2 verschillende monitoren
- Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz
- Hoge videobandbreedte (350 MHz)
- Op elkaar aan te sluiten voor een vrijwel onbeperkte uitbreiding
- Maximale VGA-kabellengte van 65m
- Maakt gebruik van standaard monitor-verlengkabels (zie Accessoires)
- Ingebouwde signaalversterker versterkt het signaal en maakt een kabellengte van maximaal 65 m mogelijk
- Compatibel met DDC

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Audio	Nee
Certificaties	FCC Part 15 Class A, CE Mark
Industriestandaarden	DDC-compatibel - alle andere monitoren dienen de hoogste videoresolutie te ondersteunen van de op video-uitgang 1 aangesloten DCC-monitor

Prestaties

Maximale kabellengte	213.2 ft [65 m]
Maximale analoge resoluties	2048x1536 @ 80Hz
Bandbreedte	(-3db): 350 MHz

Algemene specificaties		Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)
MTBF		1,588,136 Hours
Connector(en)		
Type connector(en)		2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Voeding		
Voedingsbron		Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning		100 - 240 AC
Ingangsstroom		0.4A
Uitgangsspanning		5 DC
Uitgangsstroom		2A
Polariteit pin midden		Positief
Stekkertype		N
Vermogensopname		10
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur		5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Vochtigheid		0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen		
Kleur		Zwart
Lengte product		7.2 in [18.2 cm]
Breedte product		3.1 in [8.0 cm]
Hoogte product		0.8 in [2.1 cm]
Gewicht product		33.9 oz [960.0 g]
Verpakkingsinform		

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]
Package Height	3.5 in [89.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 lb [1.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort videosplitter
	4 - Rubberen voetjes
	1 - Voedingsadapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.