

Extender video VGA via Cat5, con audio e calibrazione RGB SKEW

ID prodotto: ST122UTPAEU



L'estensore segnale VGA ST122UTPAEU via Cat5 con audio permette di connettere fino a 4 monitor (2 locali e 2 remoti) a un singolo PC. Il segnale video e quello audio corrispondente vengono inviati all'unità remota tramite cavo 4 coppie UTP Cat5 o superiore (consigliato Cat5e), permettendo l'estensione video a distanze fino a 150 m. L'estensore video VGA e audio comprende un trasmettitore locale e un ricevitore remoto, offrendo una soluzione pronta all'uso perfetta per applicazioni di pubblicità digitale punto-punto in cui è richiesto l'audio. Per semplificare l'installazione, nel kit è compresa una staffa di montaggio per posizionare correttamente il ricevitore ST122UTPAEU su muri, scrivanie o console. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove in un ambiente pulito e sicuro
- Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, educativo e business
- Consente di posizionare lo schermo nei siti industriali con ambienti severi
- Perfetto per soluzioni di videoconferenza in sale riunioni e uffici

- Ottimizza il posizionamento negli stand durante le fiere e negli auditorium

Caratteristiche

- Consente di estendere segnale VGA e audio analogico fino a 150 m
- Supporta risoluzione 1440x900 a 50 m
- Supporta risoluzione 1024x768 a 150 m
- È composto da 1 unità di base per il display locale e 1 unità remota per quello remoto (fino a 2 monitor collegabili per ciascuna posizione)
- Design hardware puro, non richiede software o driver
- Sfrutta cavi standard Cat5 dritti, a doppiini intrecciati, cavi di rete patch per una trasmissione dei dati economica e affidabile
- Staffe di montaggio incluse

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Cablaggio	UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Lunghezza max cavo	6001.6 in [152440 mm]
Distanza max	150m [492ft]
Risoluzioni analogiche massime	Distance / Resolution 100ft (30m) / 1440x900 250ft (76m) / 1280x1024 500ft (152m) / 1024x768
Widescreen supportato	Sì

Connettore/i

Connettori unità locale	3 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
-------------------------	---------------------------------------

	1 - RJ-45
	2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori unità remote	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - RJ-45
	2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	2 adattatori AC inclusi
Tipo punta centrale	Positivo

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	6.4 oz [181.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.5 in [24.2 cm]
Package Width	3.6 in [92.0 mm]
Package Height	7.4 in [18.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.7 lb [1.2 kg]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - Unità locale (trasmettitore)

1 - Unità remota (ricevitore)

1 - Staffa di installazione per ricevitore (con viti)

2 - Set piedini in gomma

2 - Adattatori di alimentazione

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.