

VGA Video Verlenger via Cat5 met Audio

Product ID: ST122UTPAEU

Met de ST122UTPAEU VGA Video Extender via Cat5 met Audio kunt u tot 4 monitoren (2 lokaal en 2 op afstand) aansluiten op een enkele PC. Het videosignaal en de bijbehorende audio worden doorgestuurd naar de ontvanger via standaard 4-paars Cat5 of betere UTP-kabel (Cat5e aanbevolen) en ondersteunt verlenging over afstanden tot 150 m.

Het VGA video en audio verlengsysteem bestaat uit een lokale zender en een ontvanger op afstand, een complete oplossing die ideaal is voor point-to-point narrowcasting waarbij ook audio is vereist. Om de installatie te vergemakkelijken wordt het systeem tevens geleverd met een houder voor de ontvanger ST122UTPAEU, die voldoet aan VESA en aan de wand en op monitoren kan worden gemonteerd voor een opgeruimd geheel.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
- Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector
- Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties
- Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
- Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Features

- Bestaat uit 1 basiseenheid voor lokale weergave en 1 ontvanger voor weergave op afstand (op elke locatie kunnen er 2 monitoren worden aangesloten)
- Verlengt VGA en analoge audio tot op 150m
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn
- Inclusief VESA-conforme bevestigingshouder voor montage aan de wand, in meubels en achterop monitoren.
- Maakt gebruik van standaard Cat5 UTP-netwerkkabel voor een efficiënte en betrouwbare gegevensoverdracht
- Ondersteunt een resolutie van 1440x900 tot op 50m
- Ondersteunt een resolutie van 1024x768 tot op 150m

Hardware	Warranty	2 Years
	Poorten	2
	Bekabeling	Cat 5e UTP or better
	Op elkaar aansluitbaar	No
Prestaties	Maximale kabellengte	500.0 ft [152.4 m]

Max. afstand	150 m / 500 ft
Maximale analoge resoluties	Distance / Resolution
	100ft (30m) / 1440x900
Ondersteuning breedbeeld:	250ft (76m) / 1280x1024
	500ft (152m) / 1024x768
	Yes

Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
		VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Connectoren lokale eenheid	RJ-45
	Connectoren lokale eenheid	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
		VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Connectoren lokale eenheid	RJ-45
	Aansluitingen externe eenheid	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Aansluitingen externe eenheid	
	Aansluitingen externe eenheid	

Voeding	Inclusief voedingsadapter	2 AC Adapters Included
	Polariteit pin midden	Positive

Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Type behuizing	Aluminum
	Lengte product	0.0 in [0.000 mm]
	Breedte product	0.0 in [0.000 mm]
	Hoogte product	0.0 in [0.000 mm]
	Gewicht product	6.4 oz [181.000 g]

Verpakkingsinformatie	Package Length	9.5 in [2.4 cm]
	Package Width	3.6 in [92.000 mm]
	Package Height	7.4 in [1.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]



Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	Voedingsadapters
	Meegeleverd	Handleiding
	Meegeleverd	Basiseenheid (zender)
	Meegeleverd	Externe eenheid (ontvanger)
	Meegeleverd	Montagebeugel voor ontvanger (incl. schroeven)
	Meegeleverd	Set rubberen voetjes

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

