

VGA-videoförlängare över Cat 5 med audio

Produkt ID: ST122UTPAEU



ST122UTPAEU VGA-videoförlängaren över Cat 5 med audio tillåter upp till 4 (2 lokala och 2 fjärr) skärmar att ansluta till en enda dator. Videosignalen och motsvarande audio sänds till fjärrenheten över 4 pars standard-UTP-kabel i kategori 5 eller bättre (Cat 5 rekommenderas) och stöder förlängda videoavstånd på upp till 150 m.

En lokal sändare och en fjärrmottagare medföljer VGA video- och audioförlängaren och ger en lösning som fungerar direkt och som är perfekt för punkt-till-punkt-lösningar för digitala skyltar som kräver audio. För att förenkla installationen medföljer även ett monteringsfäste till ST122UTPAEU-mottagaren för installation på väggar, skrivbord eller i skåp.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i en ren och säker miljö
- Idealiskt för digitala skyltar i finans-, utbildnings och affärssektorn
- Förläng din skärm över industriområden med tuff miljö

- Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer
- Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Funktioner

- Förlänger VGA och analog audio upp till 150 m
- Stöder upplösning på 1440x900 vid 50 m
- Stöder upplösning på 1024x768 vid 150 m
- Består av 1 basenhet för den lokala skärmen och 1 fjärrenhet för fjärrskärmen (upp till 2 skärmar kan ansluta vid varje läge)
- Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs
- Använder rak, partvinnad, standardnätverkspatchkabel i kategori 5 för ekonomisk och pålitlig dataöverföring
- Monteringsfästen ingår

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Maximal kabellängd	6001.6 in [152440 mm]
Maximalt avstånd	150m [492ft]
Maximal analog upplösning	Distance / Resolution 100ft (30m) / 1440x900 250ft (76m) / 1280x1024 500ft (152m) / 1024x768
Stöd för widescreen	Ja

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	3 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - RJ-45
	2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Fjärrenhetskontakter	2 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - RJ-45
	2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Ström

Strömkälla	2 AC-adaptrar medföljer
Polaritet på mittpol	Positiv

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
Produktvikt	6.4 oz [181.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.5 in [24.2 cm]
Package Width	3.6 in [92.0 mm]
Paketets höjd	7.4 in [18.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Lokal enhet (sändare)
-----------------	---------------------------

1 - Fjärrenhet (mottagare)

1 - Monteringsfäste för mottagare (med skruvar)

2 - Set gummifötter

2 - Strömadaptrar

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.