

Extendeur vidéo VGA sur Cat 5 avec calibration de raccourci RGB et audio

N° de produit: ST122UTPAL



L'extendeur vidéo VGA et audio pour câble de catégorie 5 ST122UTPAL (longue portée) vous permet d'étendre un signal vidéo VGA, ainsi que l'audio associée, à partir d'un simple PC ayant un câblage de catégorie 5 (ou plus) vers 4 moniteurs (2 en local, 2 à distance). L'extendeur VGA (et audio) est une solution complète qui inclut à la fois le récepteur et le transmetteur, qui dispose d'un cadran de réglage unique pour activer et désactiver manuellement les écrans connectés au récepteur et qui permet de régler le volume audio. Le cadran de contrôle peut également être utilisé pour aider à affiner votre signal en offrant la calibration de raccourci RGB (Red, Green, Blue - Rouge, jaune, bleu), ainsi que le contrôle de gain et de brillance. En étendant la vidéo jusqu'à 300 m (950 pieds), le transmetteur dispose d'une fonction de copie des données EDID qui apporte des résolutions optimales et accroît la compatibilité avec les écrans à distance, en faisant une solution polyvalente pour des applications de point de vente et de signalisation numérique. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Parfait pour les installations et les applications point par point; il fournit toujours des commandes avancées, telles que l'activation et la désactivation des écrans et le contrôle du volume. Rejoignez votre public cible où vous voulez, quand vous voulez.
- Positionnez l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit

propre et sécurisé.

- ST122UTPAL peut être utilisé dans les secteurs des affaires, de l'éducation et de la finance

Spécifications techniques

- Inclut transmetteur (local) et receveur (à distance)
- Prolongez la vidéo à une distance atteignant 300 m (950 pieds)
- Prise en charge d'une résolution 1920 x 1080 à une longueur de câble maximale
- Fonction de copie des données EDID pour une compatibilité d'affichage accrue
- Carte VGA haute résolution et longue portée sur extenseur de Cat5
- Cadran de contrôle de calibration de raccourci pour options avancées et réglage de précision

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade	Non

Performance

Distance max.	300m [984ft]
Résolutions prises en charge	1920x1080 @ 300m(950ft)
Prise en charge grand écran	Oui

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - RJ-45
	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Connecteurs de télécommande	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - RJ-45
	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Statut vidéo - Transmetteur
	1 - Statut audio - Transmetteur
	2 - Statut vidéo - Récepteur
	2 - Statut audio - Récepteur
	1 - Obliquité - Récepteur
	1 - Gain - Récepteur
	1 - EQ - Récepteur

Alimentation

Source d'alimentation	2 adaptateurs CA inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	5.5 in [14 cm]
Largeur du produit	0.9 in [2.3 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.3 cm]
Poids du produit	34.2 oz [970 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.8 in [30 cm]
Largeur du Paquet	3.5 in [88 mm]
Hauteur du Paquet	9.8 in [25 cm]
Poids brut	4.0 lb [1.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Ensemble transmetteur et récepteur
	2 - Jeux de supports de fixation
	2 - Fils de mise à la terre
	2 - Adaptateurs d'alimentation
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis