

VGA Video Verlener via Cat5 met Audio en RGB Kalibratie

Productcode: ST122UTPAL



Met de ST122UTPAL VGA en Audio via Cat5 Video Verlener (lange afstand) kunt u een VGA-videosignaal met bijbehorende audio via Cat5-bekabeling (of beter) vanaf één PC verlengen naar 4 (2 lokale en 2 afgelegen) monitoren. De VGA-verlener (met audio) is een complete oplossing met zowel een zender als een ontvanger en beschikt over een unieke draaiknop om de op de ontvanger aangesloten beeldschermen aan en uit te schakelen en het volume van de audio aan te passen. De draaiknop kan ook worden gebruikt om uw signaal bij te stellen op RGB-kalibratie (Rood, Groen, Blauw), intensiteit en helderheid. De zender kan video tot op afstanden van 300 m verlengen en biedt een EDID-kopieerfunctie voor optimale resoluties en betere compatibiliteit met de beeldschermen, wat het een veelzijdige oplossing maakt voor narrowcasting- en point-of-sale-toepassingen. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor point-to-point installaties / toepassingen maar ook met geavanceerde bedieningsmogelijkheden zoals het aan- en uitschakelen van de beeldweergave en volumeregeling. Bereik uw doelgroep waar en wanneer u maar wilt.
- Plaats de weergaveapparatuur op een passende locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst.

- De ST122UTPAL kan worden gebruikt in het bedrijfsleven, het onderwijs en de detailhandel

Eigenschappen

- Bestaat uit zender (lokaal) en ontvanger (op afstand)
- Verleng video over afstanden tot 300 meter
- Ondersteunt een resolutie van 1920x1080 bij maximale kabellengte
- EDID-kopieerfunctie voor een betere schermcompatibiliteit
- VGA-verlenger met hoge resolutie over lange afstand via Cat5
- RGB-kalibratie draaiknop voor geavanceerde opties en fijnafstemming

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Max. afstand	300 m / 950 ft
Ondersteunde resoluties	1920x1080 @ 300m(950ft)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - RJ-45
	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Aansluitingen externe eenheid	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - RJ-45

2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Videostatus - zender
	1 - Audiostatus - zender
	2 - Videostatus - ontvanger
	2 - Audiostatus - ontvanger
	1 - Skew - ontvanger
	1 - Gain - ontvanger
	1 - EQ - ontvanger

Voeding

Voedingsbron	Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Type behuizing	Aluminium
Lengte product	5.5 in [14 cm]
Breedte product	0.9 in [23 mm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	34.2 oz [970 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.8 in [30 cm]
Package Width	3.5 in [88 mm]
Package Height	9.8 in [25 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 lb [1.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Zender en ontvanger
	2 - Sets montagebeugels
	2 - Aardingsdraden
	2 - Voedingsadapters
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

