

Switch box automatico VGA a 2 porte con commutazione per priorità e copia EDID

ID prodotto: ST122VGA



Il commutatore switch automatico VGA a 2 porte ST122VGA consente di condividere un display tra due computer e passare automaticamente al dispositivo sorgente attivo utilizzando la commutazione per priorità configurabile. Quando la porta selezionata come ingresso primario viene disattivata, il dispositivo passa automaticamente all'ingresso secondario.

Per massimizzare controllo e versatilità, ST122VGA offre inoltre il controllo manuale della commutazione con un pulsante di facile utilizzo che consente di passare da una sorgente video all'altra.

Per una pratica installazione, il commutatore switch può essere alimentato utilizzando l'adattatore di alimentazione o il cavo di alimentazione USB inclusi, presenta inoltre l'emulazione EDID incorporata per assicurare la massima compatibilità con il display o il proiettore e supporta risoluzioni fino a 1920x1200/1080p.

ST122VGA comprende l'hardware di montaggio per un'installazione professionale e ordinata, è inoltre coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di condividere un computer laptop con un proiettore in sale riunioni o fiere grazie alla commutazione automatica che assicura la visualizzazione di un segnale attivo sullo schermo anche se il laptop è scollegato
- Permette il collegamento e la commutazione tra più sorgenti in strutture test bench, data center,

help desk e luoghi di trasmissione video

- Permette il collegamento di due lettori multimediali o PC al display per pubblicità digitale per opzioni di messaggistica ancora più versatili

Caratteristiche

- Commutazione per priorità
- Selezione automatica o manuale delle porte
- Emulazione EDID
- Hardware di montaggio incluso
- Cavo di alimentazione USB
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200/1080p

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Ingresso AV	VGA
Uscita AV	VGA
Audio	No
Standard del settore	EDID

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	WUXGA (1920 x 1200)QWXGA (2048 x 1152)
Risoluzioni supportate	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152
Widescreen supportato	Sì

Connettore/i

Connettore A	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
--------------	-------------------------------------

Connettore B VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Indicatori

Indicatori LED P1 (porta 1 selezionata)
P2 (porta 2 selezionata)

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.4A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Consumo energetico 10

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità 0% - 80 %

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 2.9 in [74 mm]

Larghezza prodotto 2.3 in [59 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [21 mm]

Peso prodotto 6.0 oz [170 g]

Informazioni
confezione

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	2.6 in [66 mm]
Peso spedizione (confezione)	16.6 oz [469 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Commutatore switch VGA a 2 porte
	Cavo di alimentazione USB
	adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

