

2-poorts VGA-autoswitchbox met prioriteitsomschakeling en EDID kopiëren

Productcode: ST122VGA



Met de ST122VGA 2-poorts VGA autoswitcher kunt u een scherm met twee computers delen en automatisch naar het actieve bronapparaat schakelen met de configureerbare prioriteitsomschakeling. Als de poort die u als de primaire input hebt geselecteerd, wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch over naar de tweede input.

Voor maximale regeling en veelzijdigheid biedt de ST122VGA ook een handmatige omschakelmogelijkheid met een gebruiksvriendelijke knop waarmee u tussen de videobronnen heen en weer kunt schakelen.

Voor een gemakkelijke instelling kan de switcher worden gevoed met behulp van de meegeleverde voedingsadapter of de USB-voedingskabel, biedt geïntegreerde EDID-emulatie voor maximale compatibiliteit met uw scherm of projector en ondersteunt resoluties tot 1920x1200/1080p.

Bij de ST122VGA worden montagemiddelen geleverd voor een nette en professionele installatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Deel een laptopcomputer met een scherm in vergaderruimtes of tijdens vakbeurzen, met automatische omschakeling die garandeert dat er een actief signaal op het scherm wordt weergegeven, zelfs als de laptop wordt losgekoppeld

- Maak verbinding met en schakel tussen meerdere bronnen in testruimtes, datacenters, helpdesks en video-uitzendgebouwen
- Sluit twee mediaspelers of pc's aan op uw digitale reclamescherm, voor nog veelzijdiger berichtopties

Eigenschappen

- Prioriteitsomschakeling
- Automatische of handmatige poortselectie
- EDID-emulatie
- Inclusief montagematerialen
- USB-voedingskabel
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200/1080p

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	VGA
Poorten	2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Industriestandaarden	EDID

Prestaties

Maximale analoge resoluties	WUXGA (1920 x 1200)QWXGA (2048 x 1152)
Ondersteunde resoluties	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - P1 (poort 1 geselecteerd)
	1 - P2 (poort 2 geselecteerd)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80 %

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	2.9 in [7.4 cm]
Breedte product	2.3 in [5.9 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.1 cm]
Gewicht product	6.0 oz [170.0 g]

Verpakkingsinform

atie

Verpakkingaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	2.6 in [6.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poorts VGA switch
	1 - USB-voedingskabel
	1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.