

Auto-Switch VGA a 2 porte

ID prodotto: ST122VGAU



L'auto-switch VGA ST122VGAU consente di condividere un display tra due computer e assegnare priorità ai segnali VGA. Lo switch VGA è dotato di porte d'ingresso VGA primaria e secondaria e invia automaticamente il segnale dalla porta primaria. Quando il segnale proveniente dalla porta primaria viene interrotto, lo switch passa automaticamente al segnale video della porta VGA secondaria. Pensato per il massimo del controllo e della versatilità, l'auto-switch VGA offre inoltre la possibilità di controllo manuale dei segnali connessi, tramite tasti sul pannello frontale di facile utilizzo che permettono di commutare tra le sorgenti video.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per computer laptop e proiettori in sale riunioni durante meeting e presentazioni, sistemi di controllo sicurezza e applicazioni di commutazione A/V private
- Perfetto per applicazioni di pubblicità digitale in attività commerciali, in cui è necessario utilizzare un unico lettore multimediale o PC
- L'ideale per collegare/commutare molteplici sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video

Caratteristiche

- Selezione automatica della priorità dei segnali video in entrata per lo schermo
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1440
- Tasti di selezione sul pannello frontale di facile utilizzo
- Installazione rapida e configurazione in pochi minuti
- Larghezza di banda video 250 MHz
- Enclosure robusta in acciaio
- Supporto DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB per la porta 1

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	VGA
Porte	2
Uscita AV	VGA
Audio	No
Standard del settore	DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (supporto DDC solo su porta 1)

Prestazioni

Widescreen supportato	Sì
Larghezza di banda	250 MHz
MTBF	80.000 ore

Connettore/i

Connettore A	2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Note/requisiti speciali

Nota	La porta 1 è impostata in modo da avere una priorità superiore alla porta 2 se entrambi i segnali sono attivi
------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione di uscita	9V DC
Corrente di uscita	0.3A
Tipo punta centrale	Positivo
Consumo energetico	2.7

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	5.1 in [13.0 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.6 cm]
Altezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
Peso prodotto	14.8 oz [419.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	7.2 in [18.2 cm]
Package Height	3.4 in [8.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 lb [0.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Auto-Switch VGA a 2 porte
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.