

2-poort Automatische VGA Schakelaar

Productcode: ST122VGAU



Met de ST122VGAU Automatische VGA Schakelaar kunt u een beeldscherm delen tussen twee computers en de prioriteit van uw VGA-signalen instellen. De VGA-schakelaar is voorzien van een primaire en secundaire VGA-ingang en geeft automatisch het signaal van de primaire ingang door naar de uitgang. Wanneer het signaal op de primaire ingang wordt onderbroken, wordt er automatisch overgeschakeld naar het videosignaal op de secundaire VGA-ingang.

De VGA-schakelaar is ontworpen voor maximale controle en veelzijdigheid en biedt ook de mogelijkheid handmatig heen en weer te schakelen tussen de aangesloten videobronnen door middel van gebruiksvriendelijke toetsen op het voorpaneel.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor gebruik met een laptop en een projector voor vergaderingen en presentaties, back-up van beveiligingssysteem en multimedietoepassingen thuis
- Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten
- Zeer geschikt voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, automatiseringsafdelingen, helpdesks en televisiestudio's

Eigenschappen

- Selecteert voor de weergave automatisch de prioriteit van de binnenkomende videosignalen
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1440
- Eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
- Eenvoudige installatie - in een paar minuten gebeurd
- 250 MHz videobandbreedte
- Robuuste metalen behuizing
- Ondersteunt DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB op poort 1

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	VGA
Poorten	2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Industriestandaarden	DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (DDC-ondersteuning alleen op poort 1)

Prestaties

Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Bandbreedte	250 MHz
MTBF	80.000 uur

Connector(en)

Connector A	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale

opmerkingen /
vereisten

Notitie	Poort 1 is ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 2 wanneer beide signalen aan staan
---------	---

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	0.3A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	2.7

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	5.1 in [13.0 cm]
Breedte product	2.2 in [5.6 cm]
Hoogte product	7.7 in [19.5 cm]
Gewicht product	14.8 oz [419.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	7.2 in [18.2 cm]
Package Height	3.4 in [8.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 lb [0.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort Automatische VGA Schakelaar
-------------	---

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.