

Automatisk VGA-switch med 2 portar

Produkt ID: ST122VGAU



ST122VGAU VGA auto-switchen låter dig dela en skärm mellan två datorer och prioritera VGA-signaler. VGA-switchen har en primär och sekundär VGA-ingångsport och sänder automatiskt ut signalen från den primära ingången. När signalen från den primära ingången bryts byter switchen automatiskt till videosignalen från den sekundära VGA-ingångsporten.

Den mångsidiga VGA auto-switchen ger maximal kontroll samt manuell kontroll över anslutna signaler med lättanvända knappar på frontpanelen som låter dig växla mellan videokällor.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Idealisk för användning med en bärbar dator eller projektor i styrelserummet vid möten och presentationer, säkerhetskopiering av kontrollsystem och A/V-växling i hemmet
- Perfekt för digitala skyltar i butiker som kräver att fler än en mediaspelare eller dator är ansluten
- Perfekt för anslutning/växling av multipla källor i testanläggningar, datacenter, supportavdelningar och videosändningsstationer

### Funktioner

- Väljer automatiskt den prioriterade videosignalen för visning
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1440

- Lättanvända knappar på frontpanelen
- Enkel installation - kom igång på minuter
- Videobandbredd 250 MHz
- Tåligt stålhölje
- Stöder DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB på port 1

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	VGA
Portar	2
AV-utgång	VGA
Audio	Nej
Industristandarder	DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (DDC-stöd endast på Port 1)

---

#### Prestanda

Stöd för widescreen	Ja
Bandbredd	250 MHz
Medeltid mellan fel (MTBF)	80 000 timmar

---

#### Kontakt(er)

Connector A	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---


#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Port 1 har högre prioritet än port 2 när båda signalerna är igång
------	---

---

#### Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
--------------	----------------------



Utspänning	9V DC
Utström	0.3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Strömförbrukning	2.7

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	5.1 in [13.0 cm]
Produktbredd	2.2 in [56.0 mm]
Produkt höjd	7.7 in [19.5 cm]
Produktvikt	14.8 oz [419.0 g]

---

Förpackning

Package Length	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	7.2 in [18.2 cm]
Package Height	3.4 in [87.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	25.8 oz [732.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 portars VGA auto-switch
	Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

