

### Répartiteur vidéo 4 ports DVI avec audio

Nº de produit: ST124DVIA



Le répartiteur DVI ST124DVIA vous permet de partager une source vidéo et audio DVI sur quatre écrans et remplit la fonction d'amplificateur de signal vous permettant de localiser vos moniteurs DVI à une distance d'au plus 10 m de votre ordinateur ou de votre source de signal DVI. Grâce à la prise en charge des résolutions de haute définition d'au plus 1080p (HDTV)/1920x1200 (PC), le répartiteur DVI offre une solution vidéo DVI simple et pratique qui convient à quasiment toutes les applications ou les environnements d'exploitation (salle de classe, soins de santé, professionnels de l'A/V, centres de commande, point de vente des commerces de détail). Le répartiteur/amplificateur de distribution vidéo DVI est facile à installer ; il permet de diffuser des vidéos numériques parfaites vous permettant ainsi de tirer le meilleur profit de vos moniteurs, projecteurs ou écrans plasma compatibles DVI. Conçu pour fournir des performances fiables, le répartiteur/amplificateur de distribution du signal DVI bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2-ans et d'une assistance technique GRATUITE à vie.

## Certifications, rapports et compatibilité













# **Applications**

- Permet de connecter des projecteurs DVI, des moniteurs, des grands écrans et des systèmes d'affichage mural pour les applications de signalisation numérique et s'assurer ainsi que le contenu est diffusé au public cible.
- Idéal pour une utilisation dans les salons, les points de vente des commerces de détail, les établissements de soins de santé, les terminaux de transport, l'enseignement et les maisons de culte.



## Spécifications techniques

- Prise en charge des résolutions d'au plus 1920 x 1200 pixels @ 60 Hz.
- Permet de répartir la vidéo et l'audio stéréo analogique 3,5 mm.
- Compatibilité DVI et HDCP facilitant la répartition vidéo HD.
- Reproduction précise et fiable du signal vidéo numérique, sans atténuation ou distorsion du signal.
- Facilité de la configuration permettant une connexion rapide en quelques minutes.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	DVI
	Nombre de ports	4
	Sortie AV	DVI
	Câblage	DVI
Performance		
	Distance max.	10m [33ft]
	Résolutions numériques max.	1920x1200 @ 60Hz
	Prise en charge grand écran	Oui
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		1 - DVI-I (29 broches)
	Connecteur B	4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		4 - DVI-I (29 broches)
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation/liaison



#### 4 - Vert - Liaison

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Tension de sortie 9V DC

Courant de sortie 0.6A

Center Tip Polarity Positif

Consommation électrique

5.4

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de

stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 8.7 in [22 cm]

Largeur du produit 5.3 in [13.5 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Poids du produit 2.4 lb [1.1 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 16.1 in [41.0 cm]

Package Width 3.5 in [88 mm]



Package Height 8.3 in [21.0 cm]

Poids brut 4.3 lb [2.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur DVI 4 ports

2 - Montages en rack

1 - Ensemble de vis

4 - Pieds en caoutchouc

 ${\bf 1}$  - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / GB / EU / ANZ)

1 - Manuel d'instruction

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis