

Répartiteur vidéo 4 ports DVI avec audio

N° de produit: ST124DVIA



Le répartiteur DVI ST124DVIA vous permet de partager une source vidéo et audio DVI sur quatre écrans et remplit la fonction d'amplificateur de signal vous permettant de localiser vos moniteurs DVI à une distance d'au plus 10 m de votre ordinateur ou de votre source de signal DVI. Grâce à la prise en charge des résolutions de haute définition d'au plus 1080p (HDTV)/1920x1200 (PC), le répartiteur DVI offre une solution vidéo DVI simple et pratique qui convient à quasiment toutes les applications ou les environnements d'exploitation (salle de classe, soins de santé, professionnels de l'A/V, centres de commande, point de vente des commerces de détail). Le répartiteur/amplificateur de distribution vidéo DVI est facile à installer ; il permet de diffuser des vidéos numériques parfaites vous permettant ainsi de tirer le meilleur profit de vos moniteurs, projecteurs ou écrans plasma compatibles DVI. Conçu pour fournir des performances fiables, le répartiteur/amplificateur de distribution du signal DVI bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2-ans et d'une assistance technique GRATUITE à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de connecter des projecteurs DVI, des moniteurs, des grands écrans et des systèmes d'affichage mural pour les applications de signalisation numérique et s'assurer ainsi que le contenu est diffusé au public cible.
- Idéal pour une utilisation dans les salons, les points de vente des commerces de détail, les établissements de soins de santé, les terminaux de transport, l'enseignement et les maisons de culte.

Spécifications techniques

- Reproduction précise et fiable du signal vidéo numérique, sans atténuation ou distorsion du signal.
- Compatibilité DVI et HDCP facilitant la répartition vidéo HD.
- Facilité de la configuration permettant une connexion rapide en quelques minutes.
- Permet de répartir la vidéo et l'audio stéréo analogique 3,5 mm.
- Prise en charge des résolutions d'au plus 1920 x 1200 pixels @ 60 Hz.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	DVI
Nombre de ports	4
Sortie AV	DVI
Câblage	DVI

Performance

Distance max.	10 m / 33 ft
Résolutions numériques max.	1920x1200 @ 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui

Connecteur(s)

Connecteur A	DVI-I (29 broches)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteur B	DVI-I (29 broches)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Vert - Alimentation/liaison
	Vert - Liaison

Alimentation



Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	9V DC
Courant de sortie	0.6A
Center Tip Polarity	Positif
Consommation électrique	5.4

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	8.7 in [22 cm]
Largeur du produit	5.3 in [13.5 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]
Poids du produit	2.4 lb [1.1 kg]

Informations d'emballage

Package Length	15.7 in [40 cm]
Package Width	3.5 in [88 mm]
Package Height	8.4 in [21.3 cm]
Poids brut	4.2 lb [1.9 kg]



Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Répartiteur DVI 4 ports
	Manuel d'instruction
	Montages en rack
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / ANZ)
	Ensemble de vis
	Pieds en caoutchouc

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

