

Sdoppiatore video DVI 4 porte con audio

ID prodotto: ST124DVIA



Lo sdoppiatore DVI ST124DVIA permette di distribuire una sorgente video DVI e audio su quattro schermi e funziona come un amplificatore di segnale, che permette di posizionare i monitor DVI fino a una distanza di 10 m dal computer o dalla sorgente di segnale DVI. Con il supporto di risoluzioni ad alta definizione fino a 1080 p (HDTV)/1920x1200 (PC), lo sdoppiatore DVI offre una soluzione semplice e conveniente per video DVI, adatta praticamente a qualsiasi applicazione o ambiente operativo (aule, settore sanitario, audio/video professionale, centri di controllo, ambienti POS al dettaglio). Lo sdoppiatore/amplificatore di segnale video DVI è facile da installare e mette a disposizione un video digitale dalla qualità impeccabile che consente di ottenere il massimo da monitor, proiettori o schermi al plasma dotati di DVI. Lo sdoppiatore/amplificatore di segnale DVI è progettato per fornire prestazioni affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per connettere proiettori DVI, monitor, schermi ampi e sistemi di pareti video per applicazioni di pubblicità digitale e per assicurare che il contenuto sia fornito al pubblico di riferimento.
- Ottimo per fiere, attività al dettaglio (POS), settore sanitario, terminali per i trasporti, settore di formazione, luoghi di culto.

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 pixel a 60 Hz
- Divide il segnale sia video che audio stereo analogico 3,5 mm
- Conforme a specifiche DVI e HDCP per una riproduzione video HD più semplice
- Riproduzione accurata ed affidabile di segnali video digitali, senza attenuazioni o distorsioni di segnale
- Configurazione semplice per una rapida connessione in pochi minuti

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	DVI
Porte	4
Uscita AV	DVI
Cablaggio	DVI

Prestazioni

Distanza max	10m [33ft]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 @ 60Hz
Widescreen supportato	Sì

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 1 - DVI-I (29 pin)
Connettore B	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 4 - DVI-I (29 pin)

Indicatori

Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione/Connessione 4 - Verde - Connessione
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	9V DC
Corrente di uscita	0.6A
Tipo punta centrale	Positivo
Consumo energetico	5.4

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
Larghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	2.4 lb [1.1 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	16.1 in [41.0 cm]
Package Width	3.5 in [88 mm]
Package Height	8.3 in [21.0 cm]
Peso spedizione	4.3 lb [2.0 kg]

(confezione)

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Sdoppiatore DVI a 4 porte

2 - montaggio a rack

1 - Kit viti

4 - Piedini in gomma

1 - adattatore di alimentazione universale (US, UK, EU, ANZ)

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.