

## 4-poort DVI video splitter met audio

Productcode: ST124DVIA



Met de DVI-splitter ST124DVIA kunt u een DVI-video- en audiosignaal verdelen over vier beeldschermen. Het fungeert tevens als een signaalversterker zodat u uw DVI-monitoren tot op 10 m afstand van uw computer of DVI-sigitaalbron kunt plaatsen.

De DVI-splitter ondersteunt high-definition resoluties tot 1080p (HDTV) / 1920x1200 (PC) en is een eenvoudige en handige DVI-video-oplossing voor vrijwel elke toepassing of gebruiksomgeving (onderwijs, gezondheidszorg, professionele multimedia, controlecentra, detailhandel).

De DVI-videosplitter/signaalversterker is eenvoudig te installeren en levert perfecte digitale video zodat u het meeste haalt uit uw DVI-monitoren, projectoren of plasmascermen.

De DVI-splitter is ontworpen voor betrouwbare prestaties en wordt geleverd met 2-jaar garantie en GRATIS levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit DVI-projectoren, monitoren en videowalls aan voor narrowcasting-toepassingen en lever multimedia-informatie aan uw doelpubliek.
- Ideaal voor gebruik op beurzen, in de detailhandel en de gezondheidszorg, op bus- en treinstations, in het onderwijs en in gebedshuizen.

### Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200 pixels bij 60 Hz
- Splitst zowel video als 3,5 mm analoge stereo-audio
- Compatibel met DVI en HDCP voor een gemakkelijke distributie van HD-video
- Nauwkeurige en betrouwbare weergave van digitale video zonder verzwakking of vervorming van het signaal
- Snelle en eenvoudige installatie voor een verbinding in enkele minuten

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
AV-ingang	DVI
AV-uitgang	DVI
Bekabeling	DVI

---

#### Prestaties

Max. afstand	10 m / 33 ft
Maximale digitale resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

---

#### Connector(en)

Connector A	3,5 mm mini-jack (3 standen) DVI-I (29-polig)
Connector B	3,5 mm mini-jack (3 standen) DVI-I (29-polig)

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Groen - power/verbinding Green - verbinding
-----------------	--

---

## Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	5.4

## Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

## Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	8.7 in [22 cm]
Breedte product	5.3 in [13.5 cm]
Hoogte product	1.7 in [44 mm]
Gewicht product	38.8 oz [1100 g]

## Verpakkingsinformatie

Package Length	15.7 in [40 cm]
Package Width	3.5 in [88 mm]
Package Height	8.4 in [21.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	67.1 oz [1900 g]

## Wat wordt er



meegeleverd

Meegeleverd

4-poort DVI Splitter

rack montagesteunen

Set schroeven

Rubberen voetjes

universele voedingsadapter (VS, GB, EU, ANZ)

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

