

## Divisor HDMI de 4 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x4 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz

ID del Producto: ST124HD4K



El multiplicador HDMI 4K de 4 puertos, modelo ST124HD4K, permite el uso compartido de cuatro proyectores o pantallas HDMI con dispositivos fuente de audio / vídeo equipados con HDMI, como ordenadores, reproductores Blu-ray o receptores de TV vía satélite/por cable.

El soporte para Ultra HD (4K) de este splitter HDMI garantiza una asombrosa calidad de imagen, cuatro veces la resolución de alta definición de 1080p a 30 Hz. También es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, compatible con dispositivos con resolución de vídeo HDMI de 1080 p / 720 p. Aunque usted no requiera en la actualidad calidad de vídeo 4K, el multiplicador ST124HD4K garantiza que usted ya está preparado para aprovechar esta tecnología de imagen del futuro.

Ahorre tiempo al configurar su multiplicador con emulación EDID, ya que garantiza que todas sus configuraciones nativas, como las de resolución y tasa de barrido, estarán comunicadas entre su fuente de vídeo y las pantallas. La emulación EDID maximiza la compatibilidad de sus pantalla 4K, además de garantizar una práctica instalación plug-and-play.

Fabricada con aluminio macizo, la caja de este multiplicador HDMI es lo suficientemente pesada para evitar que la unidad se mueva o se deslice al manipular los cables HDMI incluidos. Asimismo, el poco espacio que ocupa permite su integración sin problemas en cualquier uso de señalización digital.

El modelo ST124HD4K está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Visualización de una señal HDMI 4K en cuatro pantallas HDMI diferentes
- Utilícelo para demostraciones de pantallas 4K, al poder dar salida a la misma fuente de vídeo en varias pantallas
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones financieras
- Permite mostrar la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

## Características

- Soporte para resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz
- Soporte de audio de sonido envolvente 7,1
- 4x salidas HDMI
- Caja de aluminio macizo
- Formato compacto
- Emulación EDID

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI 1.4

---

### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz



Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K)
	2560x1600
	1920x1200
	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

---

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

---

Indicadores

Indicadores LED	Indicador LED de puerto activo LED de alimentación
-----------------	---

---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1 A
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	5

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)



Humedad 5% a 90%

---

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	5.5 in [14.0 cm]
Ancho del Producto	3.3 in [85.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Peso del Producto	9.9 oz [280.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	14.2 in [36.0 cm]
Ancho de la Caja	11.8 in [30.0 cm]
Altura de la Caja	3.7 in [95.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	18.7 oz [530.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Multiplicador de audio/vídeo HDMI de 4 puertos adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ) Manual de Instrucciones
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

