

Splitter vidéo HDMI 4k à 4 ports - Répartiteur HDMI 1 x 4 avec boîtier en aluminium

N° de produit: ST124HD4K



Le répartiteur HDMI 4K à 4 ports ST124HD4K vous permet de partager quatre vidéoprojecteurs ou écrans HDMI avec un périphérique source audio-vidéo HDMI, comme un ordinateur, un lecteur Blu-ray et un boîtier décodeur de télévisions par câble.

Prenant en charge les résolutions Ultra HD (4K), le répartiteur HDMI offre une qualité d'image remarquable, quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p à 30 Hz. Le répartiteur 4K est également rétrocompatible avec les révisions plus anciennes de la norme HDMI et prend en charge les appareils vidéo HDMI offrant une résolution 1080p/720p. Même si la vidéo 4K ne vous paraît pas nécessaire aujourd'hui, grâce au ST124HD4K, vous serez prêt à profiter des écrans de demain.

Gagnez du temps en configurant votre répartiteur avec émulation EDID de manière à ce que tous vos paramètres natifs, comme la résolution et la fréquence de rafraîchissement, soient transmis entre votre source vidéo et les écrans. L'émulation EDID assure une compatibilité optimale avec votre écran 4K, pour une installation plug-and-play pratique.

Construit en aluminium solide, le boîtier du répartiteur HDMI est suffisamment solide pour empêcher l'unité de se déplacer ou de glisser lorsque vous bougez les câbles HDMI fixés. Par ailleurs, le format compact permet une intégration facile à toute application d'affichage numérique.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Emet un signal HDMI 4K sur quatre écrans HDMI différents.
- Permet de présenter des écrans 4K en fournissant la même source vidéo à plusieurs écrans.
- Permet d'afficher des informations ou des publicités d'entreprise sur plusieurs écrans dans un centre commercial.
- Permet d'afficher des cotes boursières ou des informations promotionnelles dans des institutions financières.
- Permet d'afficher les mêmes informations sur plusieurs écrans dans les salles d'attentes d'établissements médicaux.

Spécifications techniques

- **SÉPARATEUR HDMI À 4 PORTS** : Affiche la même image avec le son sur 4 écrans; Sépare un signal vidéo HDMI jusqu'à quatre HD/ 4K 30Hz et audio 7.1 CH; Prise en charge de l'audio surround 7.1
- **ÉMULATION EDID** : Le répartiteur HDMI 4K 1x4 transmet automatiquement l'EDID entre votre source vidéo et le premier écran détecté, en veillant à ce que les paramètres natifs (tels que la résolution et la fréquence de rafraîchissement) soient configurés
- **LONGUE PORTÉE** : Jusqu'à 5 m avec un câble HDMI passif; Pour les distances plus longues, des câbles HDMI actifs ou des prolongateurs HDMI sont disponibles (vendus séparément) et peuvent être utilisés avec ce répartiteur HDMI pour 4 TV/projecteurs/écrans
- **INSTALLATION FACILE** : Aucun pilote nécessaire pour ce répartiteur HDMI 1.4 à 1 entrée et 4 sorties; Il suffit de brancher les câbles et d'allumer l'appareil avec le switch EDID réglé sur Auto pour commencer; Écran large pris en charge; Compatible HDMI/DVI
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce répartiteur HDMI avec boîtier en aluminium solide est soutenu pendant deux ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	HDMI 1.4

Performance

Longueur max. de câble	16.4 ft [5 m]
Résolutions numériques max.	4K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1
MTBF	67475 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	4 - HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	4 - DEL de port active 1 - DEL d'alimentation
----------------------	--

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.4 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2 A
Type de prise	H

Consommation électrique	10
-------------------------	----

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	5 % à 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	5.5 in [14.0 cm]
Largeur du produit	3.3 in [8.5 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	9.9 oz [280.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	5.9 in [14.9 cm]
Package Height	2.1 in [5.3 cm]
Poids brut	1.1 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Répartiteur audio/vidéo HDMI à 4 ports
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis