

Splitter vidéo HDMI 4k à 4 ports - Répartiteur HDMI 1 x 4 avec boîtier en aluminium

N° de produit: ST124HD4K



Le répartiteur HDMI 4K à 4 ports ST124HD4K vous permet de partager quatre vidéoprojecteurs ou écrans HDMI avec un périphérique source audio-vidéo HDMI, comme un ordinateur, un lecteur Blu-ray et un boîtier décodeur de télévisions par câble.

Prenant en charge les résolutions Ultra HD (4K), le répartiteur HDMI offre une qualité d'image remarquable, quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p à 30 Hz. Le répartiteur 4K est également rétrocompatible avec les révisions plus anciennes de la norme HDMI et prend en charge les appareils vidéo HDMI offrant une résolution 1080p/720p. Même si la vidéo 4K ne vous paraît pas nécessaire aujourd'hui, grâce au ST124HD4K, vous serez prêt à profiter des écrans de demain.

Gagnez du temps en configurant votre répartiteur avec émulation EDID de manière à ce que tous vos paramètres natifs, comme la résolution et la fréquence de rafraîchissement, soient transmis entre votre source vidéo et les écrans. L'émulation EDID assure une compatibilité optimale avec votre écran 4K, pour une installation plug-and-play pratique.

Construit en aluminium solide, le boîtier du répartiteur HDMI est suffisamment solide pour empêcher l'unité de se déplacer ou de glisser lorsque vous bougez les câbles HDMI fixés. Par ailleurs, le format compact permet une intégration facile à toute application d'affichage numérique.

Le modèle ST124HD4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Emet un signal HDMI 4K sur quatre écrans HDMI différents.
- Permet de présenter des écrans 4K en fournissant la même source vidéo à plusieurs écrans.
- Permet d'afficher des informations ou des publicités d'entreprise sur plusieurs écrans dans un centre commercial.
- Permet d'afficher des cotes boursières ou des informations promotionnelles dans des institutions financières.
- Permet d'afficher les mêmes informations sur plusieurs écrans dans les salles d'attentes d'établissements médicaux.

Spécifications techniques

- Prend en charge les résolutions vidéo Ultra HD jusqu'à 4K @ 30 Hz.
- Prise en charge du son surround 7.1
- 4 sorties HDMI
- Boîtier robuste en aluminium
- Conception compacte
- Emulation EDID

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	4
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	HDMI 1.4

Performance

Longueur max. de câble	16.4 ft [5 m]
Résolutions numériques max.	4K @ 30 Hz



Résolutions prises en charge	3840x2160 (4K)
	2560x1600
	1920x1200
	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)

Prise en charge grand écran Oui

Spécifications audio Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	DEL de port active
	DEL d'alimentation

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.35 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1 A
Type de prise	H
Consommation électrique	5

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)



stockage

Humidité 5 % à 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	5.5 in [14.0 cm]
Largeur du produit	3.3 in [85.0 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [12.0 mm]
Poids du produit	9.9 oz [280.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	14.2 in [36.0 cm]
Package Width	11.8 in [30.0 cm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Poids brut	18.7 oz [530.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Répartiteur audio/vidéo HDMI à 4 ports
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

