

4K HDMI 4-poorts videosplitter – 1x4 HDMI-splitter met sterke aluminiumbehuizing – 4K @ 30 Hz

Productcode: ST124HD4K



Met de ST124HD4K 4-poorts 4K HDMI-splitter kunt u vier HDMI-schermen of -projectors delen met een voor HDMI geschikte audio-/videoapparaat, zoals een computer, Blu-ray-speler of kabel-tv set-topbox.

Door de ondersteuning van Ultra HD (4K) zorgt de HDMI-splitter voor een verbazingwekkende beeldkwaliteit, vier keer de resolutie van high-definition 1080p bij 30 Hz. De 4K splitter is ook neerwaarts compatibel met vorige HDMI revisies, en ondersteunt apparaten met een videoresolutie van 1080p / 720p HDMI. Zelfs als u momenteel nog geen 4K video nodig hebt, zorgt de ST124HD4K ervoor dat u nu al kunt profiteren van de schermtechnologie van morgen.

Bespaar tijd tijdens de installatie van uw splitter met EDID-emulatie, waardoor al uw native instellingen zoals resolutie en vernieuwingsfrequentie tussen uw videobron en schermen worden gezonden. EDID-emulatie zorgt maximale compatibiliteit met uw 4K-scherm, voor een gemakkelijke plug & play-installatie.

Gemaakt van massief aluminium is de HDMI-splitterbehuizing zwaar genoeg om te voorkomen dat het apparaat wegglijdt of -schuift als u de aangesloten HDMI-kabels bevestigt. Daarnaast zorgt de compactheid voor naadloze integratie in elke digitale reclameapplicatie.

De ST124HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geef een 4K HDMI-sigitaal weer op vier verschillende HDMI-schermen
- Presenteer 4K-schermen door hetzelfde videosigitaal naar meerdere schermen te zenden
- Toon bedrijfsinformatie of reclame op meerdere schermen in een winkelcentrum
- Gebruik het voor de weergave van een aandelenticker of reclame bij financiële instellingen
- Geef dezelfde informatie weer op meerdere schermen in wachtkamers van zorginstellingen

Eigenschappen

- Ondersteunt Ultra HD videoresoluties tot 4K @ 30Hz
- Ondersteunt 7.1 surround sound audio
- 4 HDMI-uitgangen
- Robuuste aluminiumbehuizing
- Compact
- EDID-emulatie

Hardware


Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	HDMI 1.4

Prestaties

Maximale kabellengte	16.4 ft [5 m]
Maximale digitale resoluties	4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 2560x1600



	1920x1200
	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound
<hr/>	
Connector(en)	
Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)
<hr/>	
Indicatoren	
LED-indicatoren	LED voor actieve poort
	Voeding-LED
<hr/>	
Voeding	
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.35 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1 A
Stekkertype	H
Vermogensopname	5
<hr/>	
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5% tot 90%
<hr/>	
Fysieke	



eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	5.5 in [14.0 cm]
Breedte product	3.3 in [85.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	9.9 oz [280.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	14.2 in [36.0 cm]
Package Width	11.8 in [30.0 cm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.7 oz [530.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poorts HDMI A/V-splitter
	universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

