

HDBaseT-förlängarpaket med 3 portar och 3 mottager - 1x3 HDMI över CAT5-splitter - upp till 4K

Produkt ID: ST124HDBT



Med detta HDBaseT-förlängarpaket med 3 portar kan du förlänga en HDMI®-källa till tre avlägsna platser, med hjälp av HDBaseT-teknik. Paketet innehåller tre avlägsna mottagarenheter och sändaren har en lokal HDMI-utgång så att du kan ha en fjärde HDMI-skärm vid din lokala videokälla.

Detta allt-i-ett-paket besparar dig komplikationerna och kompatibilitetsproblemen som kan uppstå om du inte använder rätt mottagare. Det är perfekt för användning i företagsmiljöer som små eller stora kontor eller i butiks-, hotell- och utbildningsmiljöer.

Nu när A/V-industrin mer och mer ser 4K som den nya högupplösta standarden kan det vara svårt att sända video på långt håll, särskilt med tanke på 4K-avståndsbegränsningarna på standard HDMI-kablar. Du kommer att häpnad över hur detta HDBaseT-förlängarpaket kan sända din videosignal till tre olika platser och samtidigt behålla 4K Ultra HD-bildkvalitet. Du får fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p, även 35 m bort från videokällan.

Förlängaren är även bakåtkompatibel med 1080p vid 70 m så kan enkelt använda den för att få vilken videokälla som helst att se fantastisk ut.

HDBaseT-teknik installeras med en enda kabel så att du kan integrera lösningen sömlöst med hjälp av din befintliga Cat5e- eller Cat6-infrastruktur. Dessutom är alla enheter som ingår i HDBaseT-förlängarpaketet monterbart så att du kan hålla utrustningen utom synhåll i ett utrustningsrack eller på en vägg. Detta hjälper till med att reducera trassel och garanterar en professionell installation som inte distraherar tittarnas från skärmens innehåll. Det är perfekt för kundriktade skärmar i barer eller på restauranger.

HDBaseT är en standardiserad videoteknik utan fördröjning som revolutionerar HDMI-sändning. HDBaseT använder en avancerad moduleringsmetod som låter dig sända okomprimerad HDMI-audio och-video tillsammans med extra signaler över en enda Ethernet-kabel.

HDBaseT ger mer mångsidighet än traditionella HDMI-förlängare och större avstånd än HDMI-kablar och är det självklara valet för alla integratörer och systemdesigner. Det kan göra så mycket med bara en kabel.

ST124HDBT täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Led en digital skylt genom stora miljöer, som till exempel skolor, sjukhus, arenor eller köpcentrum
- Förläng en underhållningskälla till flera platser i gästvänliga miljöer, som till exempel barer, hotell eller restauranger

### Funktioner

- Förläng din HDMI-videosignal till tre avlägsna HDMI-skärmar på olika platser
- Ett komplett förlängarpaket som innehåller sändaren och tre avlägsna mottagare
- Behåller UHD 4K upp till 35 m bort och HD 1080p upp till 70 m bort, över vanligt CAT5e- eller CAT6-kablage
- Monterbar för att installeras säkert och ur vägen
- Dolby® TrueHD, DTS-HD MA audio

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Kablage	Cat 5e UTP eller bättre
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Ja
Kedjekoppling	Ja

---

#### Prestanda

Maximal kabellängd	229.6 ft [70 m]
--------------------	-----------------

Maximalt avstånd	70 m / 230 ft
Maximal digital upplösning	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz - maximum distance 35 m (115 ft.) 1920x1080 (1080p) - maximum distance 70 m (230 ft.)
Stödda upplösningar	4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz 2560x1600 @ 60 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Allmänna specifikationer	Maximalt avstånd 1080p: 70 m  Maximalt avstånd 4K: 35 m

---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	CAT6 STP-kablar ger skydd mot elektromagnetiska störningar och överhörning och rekommenderas starkt för användning med denna produkt.
------	---

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5A
Utspänning	24 DC
Utström	2.7A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	4-pin DIN
Strömförbrukning	64.8

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-----------------	-----------------------------



Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	7.9 in [20 cm]
Produktbredd	5.7 in [14.5 cm]
Produkt höjd	1.2 in [30 mm]
Produktvikt	35.3 oz [1000 g]

---

Förpackning

Package Length	14.3 in [36.3 cm]
Package Width	11.8 in [29.9 cm]
Package Height	3.9 in [98 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.8 lb [2.6 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDBaseT-förlängare med 3 portar
	HDBaseT-mottagare
	universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	IR-blaster
	IR-mottagare
	Snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

