

Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

ID del Producto: ST124HDMI2



El multiplicador de video HDMI® de alta velocidad de 4 puertos con audio, modelo ST124HDMI2, le permite compartir una fuente HDMI con hasta 4 pantallas o receptores equipados con HDMI o DVI-D, sin desmejora de la calidad de imagen o sonido. Se incluyen soportes de montaje para una instalación ordenada y profesional.

Se incluyen soportes de montaje para una instalación ordenada y profesional. Con resoluciones de video HD de hasta 1080p, este divisor HDMI permite ubicar pantallas con capacidad HDMI a 15,2m del splitter. Este versátil divisor HDMI dispone de conexiones de entrada y salida de audio de 3,5mm brindando la opción de enviar su señal de audio de acompañamiento a través del cable HDMI o a través de un canal de audio estéreo de 3,5mm.

Un accesorio perfecto para prácticamente cualquier aplicación que requiera de la calidad de video de los dispositivos HDMI, el divisor de video ST124HDMI2 es fácil de instalar y proporciona imagen digital sin defectos ni distorsiones.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- De gran utilidad para conectar proyectores, monitores, pantallas de plasma, carteles publicitarios, y

sistemas de pantallas de paredes equipados con HDMI

- Ideal para salas de conferencias y exposiciones
- Perfecto para presentaciones multimedia en aulas y empresas
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital para mostrar publicidades que utilizan imagen y sonido en tiendas y comercios
- Aplicaciones financieras, incluyendo tableros de cotizaciones o promoción de nuevos productos o servicios
- Para mostrar información en salas de espera o centros de salud

## Características

- Divide una fuente HDMI en hasta 4 dispositivos HDMI sin pérdida de señal
- Soporta una amplia variedad de PCs y soporta resoluciones HDTV de VGA a WUXGA y de 480p a 1080p
- Soportes de montaje incluidos
- La señal de audio se puede transmitir a través de HDMI o utilizando salidas de audio de 3,5mm separadas
- Compatible con HDMI de Alta Velocidad

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI® Alta Velocidad, HDCP, EDID
Sistema En Cascada	Sí

---

### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	50.0 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Resoluciones Admitidas	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Pantalla Plana Soportada	Sí

---

**Conecotor(es)**

Conecotor A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - HDMI (19 pines)
Conecotor B	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	4 - HDMI (19 pines)

---

**Indicadores**

Indicadores LED	1 - Encendido (Verde) / Señal de Entrada (Azul)
	4 - Indicador de señal de Puerto Verde

---

**Requisitos de Energía**

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad 0%~80%

---

**Características Físicas**

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.7 in [22 cm]
Ancho del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Peso del Producto	34.1 oz [966 g]

---

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	16.4 in [41.7 cm]
Ancho de la Caja	8.5 in [21.7 cm]
Altura de la Caja	3.3 in [8.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 lb [1.9 kg]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Divisor HDMI
	1 - kit de tornillos y hardware de montaje
	1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
	1 - Manual de Instrucciones

---

**Información Acerca de la Garantía**

Warranty 2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

