

Multiplicador HDMI de 4 puertos y amplificador de señal - Splitter - 1920x1200 -1080p

ID del Producto: ST124HDMI2



El multiplicador de vídeo HDMI® de alta velocidad de 4 puertos con audio, modelo ST124HDMI2, le permite compartir una fuente HDMI con hasta 4 pantallas o receptores equipados con HDMI o DVI-D, sin desmejora de la calidad de imagen o sonido. Se incluyen soportes de montaje para una instalación ordenada y profesional.

Se incluyen soportes de montaje para una instalación ordenada y profesional. Con resoluciones de vídeo HD de hasta 1080p, este divisor HDMI permite ubicar pantallas con capacidad HDMI a 15,2m del splitter. Este versátil divisor HDMI dispone de conexiones de entrada y salida de audio de 3,5mm brindando la opción de enviar su señal de audio de acompañamiento a través del cable HDMI o a través de un canal de audio estéreo de 3,5mm.

Un accesorio perfecto para prácticamente cualquier aplicación que requiera de la calidad de vídeo de los dispositivos HDMI, el divisor de video ST124HDMI2 es fácil de instalar y proporciona imagen digital sin defectos ni distorsiones.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- De gran utilidad para conectar proyectores, monitores, pantallas de plasma, carteles publicitarios, y sistemas de pantallas de paredes equipados con HDMI

- Ideal para salas de conferencias y exposiciones
- Perfecto para presentaciones multimedia en aulas y empresas
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital para mostrar publicidades que utilizan imagen y sonido en tiendas y comercios
- Aplicaciones financieras, incluyendo tableros de cotizaciones o promoción de nuevos productos o servicios
- Para mostrar información en salas de espera o centros de salud

Características

- **DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS:** Muestra la misma imagen con sonido en 4 pantallas - El divisor HDMI con amplificador de señal divide una fuente HDMI en cuatro señales de vídeo Full HD 1080p sin pérdida de calidad
- **EMULACIÓN EDID:** El divisor HDMI 1x4 pasa automáticamente la EDID entre su fuente de vídeo y la pantalla conectada al puerto 1, garantizando que se configuran los ajustes nativos (como la resolución y la frecuencia de actualización)
- **SOPORTE DE AUDIO:** Salida de audio soportada en todos los puertos simultáneamente - Admite audio HDMI o conexión de audio estéreo de 3,5 mm, lo que le permite enviar la señal de audio a través del cable HDMI o a través de un canal independiente
- **FÁCIL CONFIGURACIÓN:** Alcance hasta 15m con este divisor HDMI con amplificador de señal - Sólo tiene que conectar los cables y la alimentación para empezar a utilizarlo - Compatible con formatos de monitor de pantalla ancha - Conforme a la TAA
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este divisor HDMI está respaldado durante dos años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí

Estándares Industriales HDMI® Alta Velocidad, HDCP, EDID

Sistema En Cascada Sí

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	50.0 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Resoluciones Admitidas	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Pantalla Plana Soportada	Sí

Conector(es)

Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - HDMI (19 pines)
Conector B	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 4 - HDMI (19 pines)

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido (Verde) / Señal de Entrada (Azul) 4 - Indicador de señal de Puerto Verde
-----------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M

Consumo de Energía 18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.7 in [22 cm]
Ancho del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Peso del Producto	34.1 oz [966 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	16.4 in [41.7 cm]
Ancho de la Caja	8.5 in [21.7 cm]
Altura de la Caja	3.3 in [8.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 lb [1.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Divisor HDMI
	1 - kit de tornillos y hardware de montaje
	1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.