

## 4-poorts HDMI-splitter en signaalversterker

Productcode: ST124HDMI2



Met de ST124HDMI2 4-poorts high-speed HDMI® videosplitter met audio kunt u één HDMI-bron delen met tot 4 voor HDMI of DVI-D geschikte schermen/ontvangers, zonder de beeld- of geluidskwaliteit te hoeven opofferen. Montagesteunen worden meegeleverd voor een nette, probleemloze installatie.

Deze HDMI-splitter ondersteunt de volle HD-videoresoluties tot 1080p en u kunt er uw HDMI-schermen 15,2 m vandaan plaatsen. Deze veelzijdige HDMI-splitter beschikt over 3,5mm in- en uitgangen voor audio en biedt u de mogelijkheid om het bijbehorende audiosignaal mee te zenden via de HDMI-kabel of een afzonderlijk 3,5mm stereo-audiokanaal.

De ST124HDMI2 video-splitter is de perfecte aanvulling op vrijwel elke video-toepassing van hoge kwaliteit via HDMI-apparaten. Het is eenvoudig te installeren en levert perfecte digitale video zonder vervorming.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Sluit projectoren, monitoren, plasmaschermen, reclamezuilen en videowanden aan via HDMI
- Ideaal voor vergaderzalen en beurzen
- Perfect voor klaslokalen en zakelijke multimediapresentaties

- Zeer geschikt voor narrowcasting-toepassingen voor het weergeven van video-advertenties met audio in de detailhandel
- Financiële toepassingen, zoals aandelenkoersen of de promotie van nieuwe producten/diensten
- Weergave van informatie in wachtkamers of voor patiënten in de gezondheidszorg

## Eigenschappen

- **4-PORT HDMI SPLITTER:** Geef hetzelfde beeld met audio weer op 4 schermen; Splits een HDMI-videosignaal naar vier Full HD 1080p videosignalen zonder kwaliteitsverlies
- **EDID EMULATIE:** 1x4 4K HDMI splitter verstuurt automatisch het EDID signaal tussen je videobron en het beeldscherm aangesloten op poort 1 zodat de native instellingen (zoals resolutie en refresh rate) worden geconfigureerd
- **AUDIO ONDERSTEUNING:** Audio-output wordt op alle poorten tegelijk ondersteund; Ondersteunt HDMI-audio of een 3,5 mm stereo-audioaansluiting, zodat het bijbehorende audiosignaal via de HDMI-kabel of via een apart kanaal kan worden verzonden
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Bereik tot 15m dankzij deze HDMI-splitter met signaalversterker; Sluit gewoon kabels en voeding om aan de slag te gaan; Ondersteunt breedbeeld monitor formaten; TAA Compliant
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze HDMI Splitter met robuuste stalen behuizing werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	4
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	High-Speed HDMI®, HDCP, EDID
Op elkaar aansluitbaar	Ja

---

### Prestaties

Maximale kabellengte	50.0 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Ondersteunde resoluties	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

---

#### Connector(en)

Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - HDMI (19-polig)
Connector B	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 4 - HDMI (19-polig)

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power (groen) / Ingangssignaal (blauw) 4 - Groene indicator poortsignaal
-----------------	---

---

#### Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 0%~80%

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	8.7 in [22 cm]
Breedte product	5.3 in [13.5 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	34.1 oz [966 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	16.4 in [41.7 cm]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	3.3 in [8.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.3 lb [1.9 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI-splitter
	1 - montagematerialen en schroevenset
	1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
	1 - Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.