

HDMI-splitter och signalförstärkare med 4 portar

Produkt ID: ST124HDMI2



Med ST124HDMI2 höghastighets-HDMI®-video-splittern med 4 portar och audio kan du dela en enda HDMI-källa med upp till 4 HDMI- eller DVI-D-skärmar/mottagare utan att förlora bild- eller ljudkvalitet. Monteringsfästen medföljer för en städad och professionell installation.

HDMI-delaren stöder fulla HD-upplösningar på upp till 1080p och låter dig placera HDMI-skärmarna upp till 15,2 m bort från delaren. Denna mångsidiga HDMI-delare har 3,5 mm audioingångar- och utgångar som låter dig skicka den tillhörande ljudsignalen antingen genom HDMI-kabeln eller genom en separat 3,5 mm stereoaudiokanal.

ST124HDMI2 videodelaren är ett perfekt tillskott till i stort sätt alla användningssätt som kräver video av den höga kvalitet som HDMI-enheter ger och är enkel att installera samt ger felfri digital video.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut HDMI®-kapabla projektorer, skärmar, plasmaskärmar, kommersiella affischtavlor och väggskyltar
- Idealisk för företagets konferensrum och uppvisningar
- Perfekt för klassrum och företagspresentationer med multimedia

- Bra till digitala skyltar som visar videoannonser med audio i butiker
- Finansiella tillämpningar inkluderar börsinformation eller reklam för nya produkter/tjänster
- Visa information i väntrum eller för patienter inom sjukvården

Funktioner

- Delar upp en enda HDMI®-källa till upp till 4 HDMI-enheter utan signalförlust
- Stöder ett brett sortiment av datorer och stöder HDTV-upplösningar från VGA till WUXGA och 480p till 1080p
- Monteringsfästen medföljer
- Ljudsignalen kan sändas ut genom HDMI eller genom de separata 3,5 mm audioutgångarna
- Kompatibelt med höghastighets-HDMI®

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	4
AV-utgång	HDMI
Kablage	HDMI
Audio	Ja
Industristandarder	höghastighets-HDMI®, HDCP, EDID
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Maximal kabellängd	50.0 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Stödda upplösningar	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)

Stöd för widescreen Ja

Kontakt(er)

Connector A	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	4 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	4 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström (grön)/ingångssignal (blå)
	4 - Grön indikator för portsignal

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8A
Utpänning	12V DC
Utström	1.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0%~80%

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	8.7 in [22 cm]

Produktbredd	5.3 in [13.5 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	34.1 oz [966 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	16.4 in [41.7 cm]
Paketets bredd	8.5 in [21.7 cm]
Paketets höjd	3.3 in [8.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.3 lb [1.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI-delare
	1 - monteringsutrustning och skruvpaket
	1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.