Sdoppiatore video 350 MHz ad alta risoluzione a 4 porte

ID prodotto: ST124PROEU

Lo sdoppiatore video VGA ad alta risoluzione a 4 porte - 350 MHz ST124PROEU sdoppia un segnale sorgente video VGA in 4 monitor o proiettori in contemporanea: una soluzione di livello professionale perfetta per presentazioni, aule, fiere o schermi nei punti vendita, dove si richiedono più monitor con video della migliore qualità.

Lo sdoppiatore VGA ad alta risoluzione supporta monitor con larghezza di banda video fino a 350 MHz e risoluzioni fino a 2048 x 1536 a 80Hz. Per una maggiore versatilità lo sdoppiatore VGA offre un circuito booster integrato che permette di estendere il segnale video fino a 65 metri, quindi di posizionare i display nella postazione più conveniente in base all'applicazione.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito., Cavo di estensione VGA maschio a femmina (MXT101HQ) richiesto

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di creare presentazioni multimediali efficaci per presentazioni in sale conferenza e aule

• Per visualizzare orari di viaggio e messaggi negli aeroporti, nei terminal bus e nelle stazioni dei treni e così via

• Per creare schermi in grado di attirare l'attenzione in fiere e auditorium

• Utilizzabile per il merchandising dei prodotti presenti all'interno dei negozi al dettaglio, per dare alle pubblicità una visibilità maggiore

• Per trasmettere un messaggio su schermi multipli presso fiere o stand/chioschi informativi

• Una soluzione rapida e semplice per dividere un segnale video in auditorium o luoghi di culto

Caratteristiche

• Permette la visualizzazione simultanea di 1 sorgente video VGA su 4 monitor diversi

• Supporta risoluzioni fino a 2048x1536 a 80 Hz

• Ampia larghezza di banda video (350 MHz)

• Installazione a margherita per un'espansione pressoché illimitata

• Lunghezza massima del cavo VGA di 65 metri

• Sfrutta i cavi di estensione standard per monitor (si vedano gli accessori)

• Compatibile con DDC

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	4
	Standard del settore	Compatibile con DDC - tutti gli altri monitor devono essere in grado di supportare la massima risoluzione video del monitor di tipo DDC collegato all'uscita Video Out 1
Prestazioni		
	Lunghezza max cavo	213.2 ft [65 m]
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1536 @ 80Hz
	Larghezza di banda	(-3db) 350MHz
	Specifiche generali	Necessario cavo di estensione VGA maschio a femmina (MXT101HQ)
Connettore/i		

	Tipo/i connettori	4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.3 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	1 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	N
	Consumo energetico	5
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Umidità	0~80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	7.2 in [18.2 cm]
	Larghezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
	Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso prodotto	14.1 oz [400.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	9.4 in [24.0 cm]

	Package Width	7.2 in [18.4 cm]
	Package Height	3.6 in [9.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.5 lb [0.7 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore video ad alta risoluzione a 4 porte
		4 - Piedini in gomma
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.