

4-poort Hoge Resolutie 350 MHz VGA Video Splitter

Productcode: ST124PROEU



De ST124PROEU 4-poort Hoge Resolutie VGA Video Splitter verdeelt een VGA-videosignaal over 4 monitoren of projectoren tegelijk – een professionele oplossing die perfect is voor presentaties, klaslokalen, vakbeurzen of winkels, waar video van hoge kwaliteit op meerdere monitoren tegelijk nodig is.

Deze VGA-splitter met hoge resolutie ondersteunt monitoren met een videobandbreedte tot 350MHz en schermresoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz. Voor nog meer veelzijdigheid is de VGA-splitter voorzien van een geïntegreerde signaalversterker die het mogelijk maakt het videosignaal tot op 65 meter te verlengen, zodat u afhankelijk van de toepassing uw beeldschermen op de meest gunstige plek kunt plaatsen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.</br>Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
- Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
- Zorg voor een opvallende visuele weergave op vakbeurzen en in auditoria
- Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken

- Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
- Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

Eigenschappen

- Maakt de gelijktijdige weergave mogelijk van 1 VGA-videosignaal op 4 verschillende monitoren
- Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz
- Hoge videobandbreedte (350 MHz)
- Op elkaar aan te sluiten voor een vrijwel onbeperkte uitbreiding
- Maximale VGA-kabellengte van 65m
- Maakt gebruik van standaard monitor-verlengkabels (zie Accessoires)
- Compatibel met DDC

Hardware

| | |
|----------------------|---|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| Poorten | 4 |
| Industriestandaarden | DDC-compatibel - alle andere monitoren dienen de hoogste videoresolutie te ondersteunen van de op video-uitgang 1 aangesloten DCC-monitor |

Prestaties

| | |
|-----------------------------|---|
| Maximale kabellengte | 213.2 ft [65 m] |
| Maximale analoge resoluties | 2048x1536 @ 80Hz |
| Bandbreedte | (-3db) 350MHz |
| Algemene specificaties | Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ) |

Connector(en)

| | |
|--------------------|--|
| Type connector(en) | VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |
| | VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |

Voeding



| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning | 100 - 240 AC |
| Ingangsstroom | 0.3 A |
| Uitgangsspanning | 5 DC |
| Uitgangsstroom | 1 A |
| Polariteit pin midden | Positief |
| Stekkertype | N |
| Vermogensopname | 5 |

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
| Vochtigheid | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|-------------------|
| Kleur | Zwart |
| Type behuizing | Staal |
| Lengte product | 7.2 in [18.2 cm] |
| Breedte product | 3.3 in [85.0 mm] |
| Hoogte product | 0.8 in [20.0 mm] |
| Gewicht product | 14.1 oz [400.0 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Package Length | 9.4 in [24.0 cm] |
| Package Width | 7.2 in [18.4 cm] |
| Package Height | 3.6 in [92.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 24.7 oz [700.0 g] |

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

4-poort Hoge Resolutie Video Splitter

Rubberen voetjes

Voedingsadapter

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

