

Högupplöst 350 MHz video-splitter med 4 portar

Produkt ID: ST124PROEU



ST124PROEU 4 portars VGA-videodelare med hög upplösning - 350 MHz delar upp en VGA-videosignal på 4 skärmar eller projektorer samtidigt - en professionell lösning som är perfekt för presentationer, klassrum, uppvisningar och skyltfönster där högsta videokvalitet behövs på flera skärmar.

Denna VGA-delare med hög upplösning stöder skärmar med upp till 350 MHz videobandbredd och skärmutlösningar på upp till 2048x1536 vid 80 Hz. För utökad mångsidighet har VGA-delaren en integrerad booster-krets som låter videosignalen förlängas upp till 65 meter vilket ger dig möjligheten att placera dina skärmar på bästa sätt utifrån tillämpning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support., Hane till hona
VGA-förlängningskabel krävs (MXT101HQ)

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa engagerande multimedia-presentationer för visning i föreläsningssalar och klassrum
- Visa tidtabeller och upplysningar på flygplatser, bussterminaler och tågstationer m.m.
- Skapa uppseendeväckande skyltar vid uppvisningar och i hörsalar

- Använd den för att marknadsföra produkter i handeln så att din reklam syns bättre.
- Få igenom ditt budskap via flera skärmar för mässor eller informationsbås/kiosker
- Snabb och enkel lösning för att dela en videosignal i ett auditorium eller plats för tillbedjan

Funktioner

- Tillåter 1 VGA-videokälla att samtidigt visas på 4 olika skärmar
- Stöder upplösningar på upp till 2048x1536 vid 80 Hz
- Hög videobandbredd (350 MHz)
- Nästan obegränsad kedjekoppling
- Maximal VGA-kabellängd på 65 m
- Använder standardförlängningskablar för skärmar (Se Tillbehör)
- DDC-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Industristandarder	DDC-kompatibel - alla andra skärmar måste stöda den högsta videoupplösningen från den DDC-skärm som är ansluten till Video Out 1

Prestanda

Maximal kabellängd	213.2 ft [65 m]
Maximal analog upplösning	2048x1536 @ 80Hz
Bandbredd	(-3db) 350MHz
Allmänna specifikationer	Hane till hona VGA-förlängningskabel krävs (MXT101HQ)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.3 A
Utspanning	5 DC
Utström	1 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	5

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	7.2 in [18.2 cm]
Produktbredd	3.3 in [8.5 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	14.1 oz [400.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.4 in [24.0 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]
Paketets höjd	3.6 in [9.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 4-port högupplöst Video-splitter

4 - Gummifötter

1 - Strömadapter

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.