

Extendeur vidéo VGA 4 ports sur câble Cat 5 (série UTPE)

N° de produit: ST124UTPE



L'extendeur vidéo VGA 4 ports sur câble Cat5 (série UTPE) ST124UTPE permet de connecter jusqu'à 5 écrans (1 local et 4 distants) à une seule source VGA. Le signal vidéo est transmis aux écrans distants sur câble 4 paires standard Cat5 ou Cat6 UTP à l'aide de connecteurs RJ45 et à des distances pouvant atteindre 300 m. Un récepteur STUTPRXL est requis pour chacun des écrans distants (reportez-vous aux accessoires). Le récepteur convertit le signal du câble UTP en signal vidéo VGA pour l'écran. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite. Panneaux d'affichage numérique

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l'éducation et l'industrie.
- Positionnez l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé
- Utilisez les panneaux d'affichage numérique pour capter l'attention de votre public et diffuser un contenu à jour comme il doit être vu et entendu

Spécifications techniques

- Affichage simultané de la même image sur 4 écrans
- Les récepteurs pour écran sont vendus séparément (reportez-vous à l'article STUTPRXL)
- Prise en charge d'une résolution pouvant atteindre 1920x1200
- Installation en cascade jusqu'à trois niveaux

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	4
Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
Prise en charge audio	Non
Mode cascade	Oui

Performance

Distance max.	300m [984ft]
Résolutions prises en charge	1920x1200 @ 50m(150ft)
	1600x1200 @ 100m(300ft)
	1280x1024 @ 180m(550ft)
	1024x768 @ 200m(620ft)
	800x600 @ 300m(950ft)

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	4 - RJ-45
	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un récepteur STUTPRXL autonome ou un récepteur STUTPRXWAL à plaque murale par écran connecté
---	--

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	0.6A
Type de prise	M
Consommation électrique	7.2

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	3.3 in [83.5 mm]
Largeur du produit	5.1 in [13 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
Poids du produit	8.7 oz [247 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.9 in [22.6 cm]
Package Width	2.6 in [67 mm]
Package Height	7.4 in [18.9 cm]
Poids brut	2.0 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Unité de base de répartiteur vidéo UTP
	1 - Câble VGA - 1,8m
	1 - Adaptateur d'alimentation

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

