Extender video VGA 4 porte via Cat5 (serie UTP)

ID prodotto: ST124UTPE

L'extender video VGA 4 porte via Cat5 ST124UTPE (serie UTPE) permette di connettere fino a 5 monitor (1 locale e 4 remoti) a una singola sorgente VGA.Il segnale video viene trasmesso ai monitor remoti tramite 4 coppie di cavi UTP Categoria 5 e Categoria 6 standard utilizzando connettori RJ45 e supporta distanze fino a 300 m.Per ogni monitor remoto è necessario un ricevitore STUTPRXL (vedere gli accessori). L'unità ricevente converte il segnale dal cavo UTP in video VGA per il monitor.Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.Pubblicità digitale

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Applicazioni

• Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, educativo e business

• Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove, in un ambiente pulito e sicuro

• Consente di utilizzare il segnale digitale per catturare l'attenzione del pubblico e offrire contenuto aggiornato con audio e video desiderati

Caratteristiche

- Visualizza contemporaneamente la stessa immagine su 4 monitor
- I monitor ricevitori sono venduti separatamente (vedere STUTPRXL)
- Supporta una risoluzione massima di 1920x1200
- Installabile a cascata fino a tre livelli

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	4
	Cablaggio	UTP Cat 5 o superiore
	Audio	No
	Collegamento a margherita	Sì
Prestazioni		
	Distanza max	300m [984ft]
	Risoluzioni supportate	1920x1200 @ 50m(150ft)
		1600x1200 @ 100m(300ft)
		1280x1024 @ 180m(550ft)
		1024x768 @ 200m(620ft)
		800x600 @ 300m(950ft)
Connettore/i		
	Connettori unità locale	4 - RJ-45
		2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Un STUTPRXL indipendente o un'unità ricevitore a parete STUTPRXWAL per display collegato
Alimentazione		

	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	0.6A
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	7.2
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	3.3 in [83.5 mm]
	Larghezza prodotto	5.1 in [13 cm]
	Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
	Peso prodotto	8.7 oz [247 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.9 in [22.6 cm]
	Package Width	2.6 in [67 mm]
	Package Height	7.4 in [18.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.0 lb [0.9 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Unità base sdoppiatore video UTP
		1 - Cavo VGA 1,8 m
		1 - Adattatore di alimentazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.